


U.I. Lapp GmbH	製品情報	
	SKINTOP® GMP-GL-M	2014/06/05

最大力学安定性を発揮するためにガラス繊維強化
スパナの補助表面はハウジングへの擦り傷を防止します



優れた耐薬品性



組立時間



耐油性



温度耐性



UV耐性



様々な認定認証

適用範囲

ネジなしのボアホールでのSKINTOP®ケーブルグラウンドのロック用

設計

メートル接続ネジ、EN 50262に準拠

引用規格/認定

ULファイル番号 E79903

注

UL承認、UL承認済みSKINTOP®ポリアミドケーブルグラウンドと一緒に使用された場合のみ
メトリックSKINTOP®プラスチックケーブルグラウンドで使用するために設計

備考

写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

技術データ

受注生産:

カラーなし
(アセンブリングツール用の面なし)で入手可能

配置された色:

シルバーグレー (RAL 7001)
ライトグレー (RAL 7035)
黒 (RAL 9005)、UV抵抗性

材料:

ポリアミド、ガラスファイバー補強

温度範囲:


固定: -40 ~ +100
動的: -20 ~ +100

製品管理	ドキュメント: LAPP_PRO998JP.pdf	1 / 3
------	---------------------------	-------

SKINTOP® GMP-GL-M

2014/06/05

部品番号	商品の指定/サイズ	SW (mm)
SKINTOP® GMP-GL-M シルバーグレー		
53119000	12 x 1,5	17
53119010	16 x 1,5	22
53119020	20 x 1,5	27
53119030	25 x 1,5	34
53119040	32 x 1,5	41
53119050	40 x 1,5	50
53119060	50 x 1,5	60
53119070	63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M 黒		
53119100	12 x 1,5	17
53119110	16 x 1,5	22
53119120	20 x 1,5	27
53119130	25 x 1,5	34
53119140	32 x 1,5	41
53119150	40 x 1,5	50
53119160	50 x 1,5	60
53119170	63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M ライトグレー		
53119003	12 x 1,5	17
53119013	16 x 1,5	22
53119023	20 x 1,5	27
53119033	25 x 1,5	34
53119043	32 x 1,5	41
53119053	40 x 1,5	50
53119063	50 x 1,5	60
53119073	63 x 1,5	75

U.I. Lapp GmbH	製品情報	 LAPP GROUP
	SKINTOP® GMP-GL-M	2014/06/05



製品管理	ドキュメント: LAPP_PRO998JP.pdf	3 / 3
------	---------------------------	-------