



Stock No. 850-962

English

Quick-Setting Metal Loaded Epoxy

Instructions

Surfaces should be clean, dry and free from grease. Cut the ends off both tubes. Squeeze out an equal amount of both materials as required. Wipe excess material from the nozzles and reseal syringe using the end cap provided in the handle. Mix for 30 seconds until a uniform grey colour is obtained. Remains workable for 5 minutes. Full cure in 24 hours.

Deutsch Schnellabbindendes Metallgefülltes Epoxy

Anleitung

Die Oberflächen sollten sauber, trocken und fettfrei sein. Schneiden Sie die Enden beider Tuben ab. Drücken Sie eine gleiche Menge beider Materialien wie gewünscht heraus. Wischen Sie überflüssiges Material von den Düsen ab und verschließen wieder die Tubenspitzen, mit der im Griff mitgelieferten Endkappe. Mischen Sie für 30 Sekunden das Epoxy, bis eine gleichmäßige graue Farbe entsteht. Der Klebstoff ist 5 Minuten verarbeitungsfähig. Voll ausgehärtet in 24 Stunden.

Français Résine d'Epoxyde Chargé de Métal à Séchage Rapide

Instruction

Les surfaces doivent être propres, sèches et sans graisse. Couper les extrémités des deux tubes. Extraire une quantité égale des deux matériaux au besoin. Essuyer tout excès des buses et reboucher la seringue en utilisant les bouchons fournis dans la poignée. Mélanger pendant 30 secondes jusqu'à l'obtention d'une couleur grise uniforme. Autonomie de 5 minutes. Vulcanisation complète en 24 heures.

Italiano Epossidico ad essiccamento veloce con metallo

Istruzioni

Le superfici devono essere pulite, asciutte e senza grassi. Tagliare le estremità ad entrambi i tubi. Fare uscire la stessa dose necessaria di entrambi i materiali. Asportare dagli ugelli il materiale avanzato e richiudere di nuovo la siringa usando l'estremità del tappo dato nel manico. Mescolare per 30 secondi fino ad ottenere un colore grigio uniforme. Rimane lavorabile per 5 minuti. Si indurisce completamente dopo 24 ore.

Español "Epoxy" con Carga Metálica de Fraguado Rápido

Instrucciones

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa. Cortar los extremos de ambos tubos. Exprimir en medidas iguales las cantidades necesarias de los dos materiales. Eliminar el exceso de material de las boquillas y volver a sellar la jeringa utilizando la tapa incluida en la manija. Mezclar durante 30 segundos hasta obtener un color gris uniforme. Puede trabajarse durante 5 minutos. Tratamiento completado en 24 ore.