M12 -1.50 mm Straight Flute PLUG TAP
MASCHI PER FILETTATURE INTERNE

- Lavorazione di precisione per creare e riparare filettature pulite e accurate.
- Marcatura laser resistente nel tempo per una facile identificazione.
- Rivestimento in ossido nero per resistenza alla corrosione e acciaio al carbonio per maggiore durata.
- Maschio progettato per le applicazioni di filettatura più comuni.
- Attacco quadrato compatibile con tutti i giramaschi standard.
- Maschi progettati per la filettatura di fori passanti.
- Progettato per l'uso su materiali metallici, tra cui acciaio dolce, ottone e alluminio.
- L'uso dei maschi manuali non è raccomandato con gli elettroutensili.
- Per risultati ottimali utilizzare un fluido/lubrificante da taglio.
- Dimensioni disponibili: M3 (0.50mm, 0.60mm), M4 (0.70mm, 0.75mm), M5 (0.80mm, 0.90mm), M6 (1.00mm), M7 (1.00mm), M8 (1.00mm, 1.25mm), M9 (1.00mm, 1.25mm), M10 (1.00mm, 1.25mm, 1.50mm), M11 (1.50mm), M12 (1.25mm, 1.50mm, 1.75mm), M14 (1.25mm, 1.50mm, 2.00mm).



Article Number	4932500603
Quantità	1
Quantità confezione	1