SDS-Plus M2 22 x 450 - 1 pc
PUNTE SDS-PLUS M2 2 TAGLIENTI

Denti Demolitori: 3 denti demolitori molto aggressivi. Questi producono un'effetto "demolizione" che produce micro fratture nel materiale, rendendo la foratura estremamente veloce. FINO AL 25% PIÙ VELOCI

Punta di centraggio assicura tempi rapidi di foratura e massima precisione. Inoltre, previene slittamenti su superfici lisce.

Smussatura del tagliente. Previene il danneggiamento e il blocco della punta in presenza di tondino o altri materiali duri. Riduce l'attrito durante la foratura per una maggiore velocità.

Design scanalatura. La spalla della scanalatura si assottiglia con l'avvicinarsi al tagliente, questo rende la punta estremamente veloce in foratura perchè riduce l'attrito con il materiale. Questo permette un minor assorbimento di energia e qundi una maggiore autonomia di lavoro, di conseguenza un maggior n° di fori per carica. Questo le rende ideali per tassellatori a batteria.

Scanalatura rinforzata. Scanalatura profonda ottimizzata per una maggiore estrazione delle polveri. Design della scanalatura rinforzata consente: pieno trasferimento dell'energia alla punta, minori vibrazioni, eccezionale resistenza alle rotture e massima durata.

Made in Germany.

Massima velocità di foratura: la particolare forma della testa permette forature rapide ed un'ottima rimozione del materiale.

Massima durata: La durata della punta è assicurata dai taglienti al carburo con design ottimizzato e saldatura estremamente forte.



ø (mm)	22
Article Number	4932344307
Lunghezza totale (mm)	450
Lunghezza utile (mm)	400
Preforo con punta di lunghezza ridotta e stesso diametro.	✓
Quantità	1
Quantità confezione	1