

Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva Stil
Baureihe	Mureva Styl
Produkt- oder Komponententyp	Wippe
Anzahl der Wippen	1
Schalterfunktion	1-polig 1-Weg
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau Oberfläche
Stellglied	Wippe
Lasttyp	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC
Einsatzbedingungen	Innen/außen
Bemessungsstrom	10 AX
Material	PC (Polykarbonat) ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Schutzart (IP)	IP55
Schutzart (IK)	IK08
Breite	70 mm
Höhe	70 mm
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan
Tiefe	14 mm

Montage

Gütesiegel	AENOR NF
Flammenfestigkeit	Selbstlöschend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Normen	EN 60669-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...55 °C

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China