

UVP zzgl. MwSt* : 52,50 EUR



Hauptmerkmale

Produktreihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser mit Hilfsschalter OF
Kurzbezeichnung des Geräts	IMX+OF
Zusammens. d. Signalkontakte	1 W
Nennbetriebsstrom Ie	AC-12 : 3 A bei 415 V AC - 50 Hz AC-12 : 6 A bei 100 V AC - 50 Hz AC-12 : 6 A bei 230 V AC - 50 Hz DC-12 : 1 A bei 110 V DC DC-12 : 1 A bei 130 V DC
Steuerekreisspannung	100-415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
9-mm-Raster	2
Produktkompatibilität	IC60 IID Einzelklemme Doppelklemme ISW-NA IDPN Vigi ARA RCA

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9: Acti 9 iDPN (China version) Acti 9: Acti 9 iDPN Vigi Acti 9: Acti 9 iC40 Acti 9: Acti 9 iC65 Acti 9: Acti 9 ARA Acti 9: Acti 9 IID Acti 9: Acti 9 ISW-NA Acti 9: Acti 9 RCA Acti 9: Acti 9 iC60 (Doppelklemmen-Leitungsschutzschalter)
Lokale Signalisierung	Aktions-Anzeige

Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	Hutschiene
Breite	18 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss 2 Kabel 2.5 mm ² flexibel mit Kabelende Klemmenanschluss 1 Kabel 6 mm ² fest Klemmenanschluss 2 Kabel 2,5 mm ² fest Klemmenanschluss 1 Kabel 4 mm ² flexibel
Anzugsmoment	1 Nm

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Tropenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-85 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktumweltprofil
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------