

MERKMALE

- Reicht von der Wand aus und ermöglicht Ihren Monitor oder Fernseher, um 60° nach links oder rechts zu drehen
- Breite Wandplatte für Vertrauen in Ihre Installation
- Einstellung nach der Installation, um eine perfekte Höhe zu gewährleisten
- VESA-konform

VESA-Wandhalterung von RS Pro mit Arm für 90-Zoll-Bildschirme

RS Best.-Nr. 141-8312



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die stabile, flexible, verstellbare Wandhalterung der bewährten Marke RS Pro ist eine stabile, flexible Wandhalterung für Ihren TV-Monitor. Die TV-Halterungen haben eine breite Platte und verfügen über eine Pegeleinstellung nach der Installation, sodass der Fernseher bis zu 3° im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn rollen kann, um sicherzustellen, dass er sich auf einem idealen Anzeigenniveau befindet.

Allgemeine

| | |
|--------------------------|---|
| Montagefläche | Wand |
| Arm | Ja |
| Maximale Last | 75kg |
| Niveaueinstellung | 3° bis -3° |
| Drehbar | 60° bis -60° |
| Neigung | 5° bis -15° |
| Drehung | 120° (Arm und Display) |
| Material | Eisen |
| Farbe | Schwarz |
| Anwendungen | TV-Wandhalterungen sind eine ideale Möglichkeit zur Maximierung des verfügbaren Platz in einem Raum bei optimaler Darstellung einer Wohnungstafelbildschirm |

Mechanische

| | |
|---------------------------------------|--|
| Bildschirmgrößenkapazität | 127 cm bis 228,6 cm |
| Maximale Bildschirmgröße | 228cm |
| Minimale Bildschirmgröße | 127cm |
| Höhe | 630mm |
| Breite | 885mm |
| VESA-Konfigurationen | 200 x 200 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 800 x 400 mm, 800 x 600 mm |
| Minimaler Abstand von der Wand | 69mm |
| Maximaler Abstand von der Wand | 635mm |

Zulassungen

| | |
|-----------------------|---------------|
| Normen erfüllt | VESA-Standard |
|-----------------------|---------------|



