

4 Port USB 3.0 Frontpanel Hub für 3,5 oder 5,25 Zoll Schacht

Product ID: 35BAYUSB3S4



Der 3,5-Zoll-Frontschacht-auf-4-Port-USB 3.0-Blendenhub 35BAYUSB3S4 verwandelt jeden verfügbaren 3,5-Frontschacht eines Computergehäuses in einem 4-Port-USB 3.0-Hub.

Über einen einzigen USB-Anschluss werden mit diesem Frontblenden-Hub über einen 3,5-Zoll-Schacht oder 5,25-Zoll-Schacht mit Hilfe des optionalen Frontschacht-Slotblech-Adapters (BRACKETFDBK) an der Vorderseite des Computergehäuses vier leicht zugängliche USB-Ports hinzugefügt. Jeder der hinzugefügten Ports entspricht dem USB 3.0-Standard für eine Bandbreite bis zu 5 GBit/s (10x schneller als der USB 2.0-Standard) und Stromversorgung bis zu 900 mA.

Nutzen Sie die PCI Express-Karte PEXUSB3S11, um einen internen USB 3.0-Port bereitzustellen und so externe Ports für externe Geräte freizuhalten. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Erweitern Sie die USB 3.0-Fähigkeiten Ihres Systems durch zusätzliche Ports zum Anschließen von externen Hochgeschwindigkeits-Speichergeräten.
- Fügen Sie Ihrem Computer an der Vorderseite USB-Ports hinzu, die leichter zugänglich sind als auf der Rückseite.
- Nutzen Sie einen internen USB-Port und einen ungenutzten 3,5-Zoll-Frontschacht, um die Erweiterbarkeit des Systems zu erhöhen.

Features

- TAA-konform
- Vier von vorn zugängliche USB-A-Ports
- Passt in einen 3,5-Zoll-Frontschacht des Computergehäuses
- SuperSpeed USB 3.0-konform mit Unterstützung für Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0- und USB 1.0/1.1-Spezifikationen und -Geräten
- Liefert eine Stromversorgung bis zu 900 mA pro Port
- LED-Anzeige für USB-Verbindung für jeden Port

Hardware	Warranty	2 Years
	Chipset-ID	VIA/VLI - VL811+
	Ports	4
	Schnellladeanschlüsse	Nein
	Schnittstelle	USB 3.0
	USB-C-Geräteanschlüsse	Nein
	USB-C-Hostanschluss	Nein
Leistung	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder	Externe Ports	4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
	Interne Ports	1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystemunabhängig; erfordert keine zusätzlichen Treiber oder Software
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer 3,5-Zoll-Schacht vorne
		Verfügbarer USB 3.0 Typ A-Port
Anzeiger	LED-Anzeiger	4 - USB-Geräte-Link (Grün)
Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Feuchtigkeit	20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Formfaktor	Einbauschacht für Laufwerk
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktbreite	3.9 in [100 mm]
	Produktgewicht	3.5 oz [98 g]
	Produkthöhe	1 in [25 mm]
	Produktlänge	4.7 in [120 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	7.3 oz [208 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 3,5-Zoll-Frontblende 1 - USB 3.0 Kabel 1 - Montage-Schraubenset

Product appearance and specifications are subject to change without notice.