

206070-8 ✓ 生産可能

AMP | AMP CPC

型番: 206070-8

製品説明: CABLE CLAMP KIT #17

CPC ケーブル クランプ

[TE.comを見る>](#)



コネクタ > 丸型コネクタ > 丸型コネクタ アクセサリ > 丸型コネクタ バックシェルおよびクランプ > CPC ケーブル クランプ



バックシェルおよびクランプのアクセサリのタイプ: ケーブル クランプ

丸型コネクタ シェルのサイズに適合: 17

本体の向き: ストレート

使用可能なケーブル径 (最大): 11.51 mm [.453 in]

保護カバー: なし

[すべて CPC ケーブル クランプ \(25\)](#)

特徴

製品のタイプの特徴

バックシェルおよびクランプのアクセサリのタイプ	ケーブル クランプ
保護カバー	なし

機械的アタッチメント

ねじおよび穴のねじ山サイズ	15/16-20 UNEF-2B
---------------	------------------

ハウジングの特徴

本体の向き	ストレート
-------	-------

寸法

使用可能なケーブル径 (最大)	11.51 mm [.453 in]
-----------------	--------------------

動作/用途

丸型コネクタ シェルのサイズに適合	17
-------------------	----

実装の特徴

実装方法	個別
------	----

その他

コメント	すべてのケーブル クランプのコンポーネントは組み立てていない状態でパッケージされています。このコンポーネントとして、ケーブル クランプ、2本のねじ、およびクランピング インサートがあります。、イン
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

サートの反転または交換によりクランプ面積を調整できます。、ケーブル クランプ インサートは別売しておりません。、パッケージには、シェル サイズ 11-17 で長さ 9.52 mm (.375 インチ)、およびシェル サイズ 23 で長さ 15.88 mm (.625 インチ) の 2 本のねじが付属しています。

製品コンプライアンス

コンプライアンス資料に関しましては、[TE.comの製品ページをご覧ください](#)

EU RoHS指令2011/65 / EU	指令に適合
EU ELV指令2000/53 / EC	指令に適合
中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016	閾値を超える物質は有りません。
EU REACH規則 (EC) No. 1907/2006	ECHAによる現在の候補リスト: 2020年1月 (205) 候補リストの表記: 2020年1月(205) REACH SVHCを含まない
ハロゲン含有量	ハロゲン含有とはBrまたはClが900ppm以上になります。
はんだ処理能力	半田付け工程には該当しません。

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHSに準拠していると特定した製品の最大濃度は、鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPの均質材料中重量で0.1%及びカドミウムで0.01%です。または、指令2011/65 / EU (RoHS2) の附属書で制限の免除について定義されている。最終的な電気・電子機器には、2011/65/EU 指令の定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない場合があります。コネクタは基本的に部品のためCEマークは表示されません。TEがEU ELV指令に適合と確認した製品は、均質物質あたりカドミウム0.01%以下、鉛、六価クロム、水銀が0.1%以下に抑えられています。またこれらの物質にはELV指令2000/53/ECの除外規定に基づき異なる含有率の製品もあります。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁 (ECHA) の「記事中の物質要件に関するガイダンス」 URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいた SVHCを記載しています。

適合製品

 <p>製品番号 CAT-AM71-C83998J CPC シリーズ 1</p>	 <p>製品番号 CAT-AM71-C83998F CPC シリーズ 1 ポスト付き</p>	 <p>製品番号 CAT-AM71-C83998M CPC シリーズ 2</p>	 <p>製品番号 CAT-AM71-C83998DD CPC シリーズ 2 ポスト付き</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



関連シリーズ | AMP CPC



この製品と一緒に購入されている製品



書類

製品図面

[CABLE CLAMP KIT #17](#)

英語

CAD ファイル

3D モデル

3D

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_206070-8_R.2d_dxf.zip](#)

英語

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_206070-8_R.3d_igs.zip](#)

英語

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_206070-8_R.3d_stp.zip](#)

英語

CADファイルをダウンロードすることにより、[利用規約](#)に同意したことになります。

データシート/カタログページ

[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications](#)

英語

[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications Continued](#)

英語

製品環境適合

[MD_206070-8_10312017844_dmtec](#)

英語

[MD_206070-8_10312017844_dmtec](#)

英語

作業指示書

[作業指示書 \(米国\)](#)

英語