

AGILA TWIN

1970PAO050P30-11 TFR

EAN 4031582482003



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue en polypropylène, Bandage polyuréthane injecté, RAL 7015, Moyeu lisse.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de roue	19 mm
Trou central	11 mm
Déport	25 mm
Diamètre d'encombrement	100 mm
Hauteur	69 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12530
Rayon d'encombrement	50 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	60 kg
Capacité de charge statique	120 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○