

MERKMALE

- Gesamthöhe: 10,5 Zoll
- Grifflänge: 7 Zoll
- Kompaktes und leichtes Werkzeug für den professionellen Einsatz
- Material: Rahmen aus gehärtetem Stahl mit Kunststoffgriffen
- Ratschenentriegelung
- Drahtgrößenbereich: 0,5 bis 6,0 mm²

Crimpzange von RS Pro für Terminal

RS Best.-Nr. 125-1964



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Hand-Crimpzange von RS Pro zum Crimpen isolierter Anschlussklemmen auf Draht. Diese Ratschen-Handzange verfügt über 3 Crimp-Hohlräume; 1,25 mm² (22-16 AWG), 2 mm² (16-14 AWG) und 5,5 mm² (12-10 AWG). Diese RS Pro Crimpzange wurde für den professionellen Einsatz mit höchster Detail-Aufmerksamkeit entwickelt.

Allgemeine

Crimpwerkzeugtyp	Zange
Crimp-Steckverbindertyp	Isolierte Anschlussklemmen
Einstellbare Ratsche	Ja
Anzahl der Crimppositionen	3
Anwendungen	Wartung und Reparatur, Elektroinstallationen, Kabelkomponenten

Mechanische

Gesamtlänge	7 Zoll
Höhe	10,5 Zoll
Drahtgröße (mm²)	1,5 mmmmmmmmmmm ² bis 6,0 mmm ²
Drahtgröße (AWG)	20AWG – 10AWG
Crimp-Nester	1. 22-16 AWG (1,25 mm ²) 2,16-14 AWG (2 mm ²) 3. 12-10 AWG (5,5 mm ²)

Zulassungen

Normen erfüllt	RoHS-kompatibel
-----------------------	-----------------

