

Fiche produit

Caractéristiques

MTN3635-0000

D-Life - interrupteur double allumage lumineux
localisation - 16A - méca seul



Principales

Gamme de produit	Encarts Merten
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme

Complémentaires

Fonction interrupteur	Unipolaire 1 voie
Commande	Enjoliveur
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Par vis et griffes
Tension assignée de service (Us)	250 V
Courant assigné d'emploi	16 AX
Courant commuté maximum	10 A
Nombre de touches	2
Voyant lumineux	Positionneur
Raccordement	Bornes sans vis
Matière	Métal Plastique

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	<input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.