



FPK 35-6/8 1.15-

Batterikabel (-), 35 mm², M6 + M8, 1.15m

Produktegenskaper:

Material ledare	Koppar
Ledarform	Rund
Isolerad	Ja
Kategori ledare	Klass 6 = Extra fintrådig
Flätad	Nej
Med anslutningsmoduler	Nej
Borrade anslutningsmoduler	Nej
Med kabelsko	Ja
Produkttyp	Batterikabel
Anslutning	M6 - M8

Mått & Dimensioner:

Ledararea	35 mm ²
MOQ	1 .
Enhet	st
Längd	1.15 m

Godkännanden:

Compliance:

Conflict Minerals	Contain "Tin"
REACH	No SVHC (247 Subs. 21 Jan 2025)
RoHS	RoHS 3 (2015/863)
SCIP	Not Applicable

Övrig information:

ETIM-Klass	EC002809 - Jordningsband
ETIM-Version	9.0
Varumärke	NECORE
Produktgrupp	Färdigpressade kablar
Sökbeskrivning	BATTERIKABEL (-)
Alternativt Artikelnummer	FPK35-6/81.15-

Logistisk information:

Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
MOQ	1 .
Streckkod	733117642447
Ursprungsland	SE
Artikelnummer	FPK 35-6/8 1.15-
Tullstatistik kod	85444991
Enhet	st

*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.