
EMSKV 20

Prensaestopas, latón niquelado, M20, con rosca corta





Los productos pueden diferir en tamaño, color y apariencia de los mostrados. Si necesita más información o personalización, por favor contáctenos directamente.

Material prensaestopas	Latón niquelado
Material carcasa interior	Poliamida
Material Junta	EPDM
Rango de temp. mínima	-40 °C
Rango de temperatura máxima	100 °C
Grado de protección	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Rosca	M
Ø de rosca D	20
Paso de rosca	1,5
Longitud de rosca L	6 mm
Ø cable mínimo	6 mm
Ø cable máximo	13 mm
Para llave SW	24 mm
Longitud total TL	29 mm - 37 mm
Tipo de anclaje del cable	A
Superficies	Niquelado
Código Niquelado	10065002
Unidad de embalaje	50
Tipo	EMSKV 20
Número de tarifa	74198090
Número EAN	4007685650021

Accesorios recomendados

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es


Other technical data on request / subject to change without notice

MFD 20/02/065	10060953
RDE 20	10062185
EMMU 20	10063143
BS 13	10064010
MFD 20/03/040	10064341
MFD 20/02/060	10064395
MFD 20/02/050	10101015
MFD 20/03/045	10102306

24.07.2026

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice



Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice