


Skærmholder SELECT til 1 skærm med bordbeslag

Artikel nr.	509423	Antal salgsenheder	1 Piece
Farve	Silver	Salgsenhed EAN	4005546734989
Emballageenhed	stk	Emballagevægt (brutto)	3646 G
Basis EAN	4005546734989	Oprindelsesland	CN



Logoer og udmærkelser



Produkt beskrivelse

- Skærmholder til 1 skærm, der kan monteres med kabelgennemføring eller bordklemme
- Ergonomisk arbejde ved hjælp af individuel og let indstilling af skærmens højde, hældning og retning
- Kan drejes 360°, så skærmen kan anvendes i høj- eller tværformat
- Armen kan forlænges fleksibelt til 43 cm med tre led og drejes op til 180°
- Trinløs højdejustering af skærmen på et 45 cm højt stativ
- Universel VESA-beslag (75 x 75 mm eller 100 x 100 mm)
- Til standardskærme på op til 27" og 8 kg
- Kabelstyring: Skærmkablet føres langs stativet med klemmer, hvilket beskytter mod kabelbrud

Skærmholder SELECT til 1 skærm med bordbeslag

Produkt detaljer

Udvendig brede (mm)	429
Udvendig højde (mm)	448
Udvendig dybde / længde	100 mm
Påfyldningsmængde / påfyldningsmængde til	1 Skærm(e)
Brand	DURABLE
Holdere til skærmstørrelse	33 cm {13"} - 68,6 cm {27"}
Skærm drejelig (°)	180
Justerbar skærm, der kan låses på plads	Ja
Drejeradius for skærmholder	90° sidelæns
Trinløs skærmtiltning	+ 45° / - 45°
Højdejusterbar fra til	Nej
Holderens funktioner	Drejelig, vippelig, svingbar højdejusterbar, glidebar sidelæns
Bordtykkelse / Ø kabelhul	10 - 88 mm
Kabelføring	Ja
Max belastningskapacitet	8 kg
Tyverisikring	Nej
VESA nejrm	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Monteringstype / holder	Beslag til kabelgennemføring, Bordmontering