



Save as PDF



Peli protector cases - Total protection boxes - 1600 case



Inre dimensioner :
54.4 x 41.9 x 20 cm (21" x 17" x 8")

Vattentäta, krossäkra och dammtäta

- Öppen cellstruktur med solid väggdesign - stark och lätt
- Automatisk tryckutjämningsventil
- O-ringstättning
- Bekvämt, gummiövergjutet handtag
- Hårdvara och låsskydd av rostfritt stål
- 2 lager Pick 'N' Pluck™-skum med sammanslaget lockskum
- Personanpassad namnskyltjänst tillgänglig
- Med villkorslös garanti



Svart Silver Gul Orange Desert_tan

Peli protector cases - Total protection boxes - 1600 case SPECIFIKATIONER

Yttre Dimensioner (L x W x D)	Innermått (L x W x D)	
61.6 x 49.3 x 22 cm (24" x 19" x 9")	54.4 x 41.9 x 20 cm (21" x 17" x 8")	
Lock Djup	Botten Djup	Totalt Djup
4.4 cm (2")	15.5 cm (6.12")	20 cm (7.87")
Lock Djup	Botten Djup	Totalt Djup
4.4 cm (1.75")	15.5 cm (6.12")	20 cm (7.87")
Vikt med Skum	Vikt utan Skum	Max. Flytkraft
6.4 kg. (14.11 lbs)	5.9kg (13 lbs.)	53.07 kg (117 lbs.)
Temperaturomfång		
-40 / 99° C (-40 / 210° F)		

Personlig namnskylt tillgänglig

1600 Case Certifikat

- IP67(Nedsänkt 1 meter under 30 minuter)
- MIL C-4150J
- Def Stan 81-41/STANAG 4280
- ATA 300

Materials

Hölje	Spänne	Lock O-Ring	Stift
Polypropylene	ABS	PolymerStainless Steel	
Skum	Rening Hölje	Rening Öppning	Rening O-Ring
1.3 lb Polyurethane	ABS	3 Micron Hydrophobic Non-Woven PET	70 Shore Nitrile

Konfiguration

Kat. #	Beskrivning
1600	Peli protector cases - Total protection boxes - 1600 case

Peli protector cases - Total protection boxes - 1600 case Tillbehör

Kat. #	Beskrivning