



## Hauptmerkmale

Produktserie	Linergy
Produkt oder Komponententyp	Cable end
Kabelendgröße	Mittel
Normen	NF C 63-023
Verpackungstyp	Beutel
Menge pro Satz	Satz mit 20 Stück
Kabel-Querschnitt	50 mm <sup>2</sup>

## Zusatzmerkmale

Kabelendtyp	Single conductor
Zusätzliche Informationen	For additional marker tag holder
Farbe	Blau
Blendenmaterial	Halogenfreier Kunststoff
Leitungswerkstoff	Kupfer entspricht ISO 1337
Anzahl von Kabeln	1
AWG Messgerät	AWG 1/0
Frontringabmessungen	Ø 16 mm
Rohrdurchmesser	11 mm
Länge	36 mm
Rohrlänge	20 mm
CAD-Gesamtiefe	36 mm
Produktgewicht	0,06 kg

## Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20-105 °C
---------------------------------	------------

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------