

MERKMALE

- Gehärtete Stahlkonstruktion
- Geeignet für verschiedene Größen von Schrauben oder Bolzen
- Geeignet für den Einsatz mit entsprechend großen Gewindebohrern
- Satz enthält Ausziehergrößen 1-6 sowie entsprechende HSS-Bohrer

12-teiliger HSS-Schraubenausziehersatz von RS Pro

RS Best.-Nr. 446-863



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser robuste Schraubenausziehersatz von RS Pro ist ideal zum Entfernen von defekten Schrauben und Gewindebolzen, ohne das Gewinde zu beschädigen. Mit einer gehärteten Chrom-Vanadium-Stahlkonstruktion sind die spiralförmigen gerillten Auszieher zum Drehen und Zurückholen vieler Arten von Befestigungselementen und Bolzen mit mittlerer Zugfestigkeit geeignet. Dieses Kit enthält sogar die entsprechenden Bohrergrößen für eine Komplettlösung.

Allgemeine

Typ	Gewindebohrer
Material	HSS
Gehäusematerial	Kunststoff
Inhalt	2.5mm, 3.3mm, 4.2mm, 5.0mm, 6.8mm
Anzahl der Teile	12
Anwendung	Entfernen von defekten Schrauben und Gewindebolzen



No.	Thread Range	Overall Length	HRC	Drill Diameter	Material
1	M3 – M6	50	50-60	2.5mm	Alloy Steel GCR15
2	M6 – M8	60	50-60	3.3mm	Alloy Steel GCR15
3	M8 – M11	70	50-60	4.2mm	Alloy Steel GCR15
4	M11 – M14	76	50-60	5.0mm	Alloy Steel GCR15
5	M14 – M18	85	50-60	6.8mm	Alloy Steel GCR15
6	M18 – M25	95	40-50	9.5mm	Carbon Steel 45#

Bohrerspezifikationen:

Dia mm	Flute Length mm	Total Length mm
2.5	30	57
3.3	36	65
4.2	43	75
5	52	86
6.8	69	109
9.5	81	125