

# [CM.300A] Sélection industrie lourde 69 outils

## Description

- Livrée sans contenant.



1 x **Coffret douilles, 6 pans métriques, 30 pièces, 1/2"**  
S.161-5P6



1 x **[40.21LA] Clé mixte métrique, extra longue, 21 mm**  
40.21LA



1 x **[40.22LA] Clé mixte métrique, extra longue, 22 mm**  
40.22LA



1 x **[40.24LA] Clé mixte métrique, extra longue, 24 mm**  
40.24LA



1 x **[40.27LA] Clé mixte métrique, extra longue, 27 mm**  
40.27LA



1 x **[40.30LA] Clé mixte métrique, extra longue, 30 mm**  
40.30LA



1 x [40.32LA] Clé mixte métrique, extra longue, 32 mm  
40.32LA



1 x [40.34LA] Clé mixte métrique, extra longue, 34 mm  
40.34LA



1 x [40.36LA] Clé mixte métrique, extra longue, 36 mm  
40.36LA



1 x [40.41LA] Clé mixte métrique, extra longue, 41 mm  
40.41LA



1 x [55A.8X9] Clé polygonale contrecoudée métrique, 8 x 9 mm  
55A.8X9



1 x [55A.10X11] Clé polygonale contrecoudée métrique, 10 x 11 mm  
55A.10X11



1 x [55A.12X13] Clé polygonale contrecoudée métrique, 12 x 13 mm  
55A.12X13



1 x [55A.14X15] Clé polygonale contrecoudée métrique, 14 x 15 mm  
55A.14X15



1 x [55A.16X17] Clé polygonale contrecoudée métrique, 16 x 17 mm  
55A.16X17



1 x [55A.18X19] Clé polygonale contrecoudée métrique, 18 x 19 mm  
55A.18X19



1 x [55A.21X23] Clé polygonale contrecoudée métrique, 21 x 23 mm  
55A.21X23



1 x [55A.24X26] Clé polygonale contrecoudée métrique, 24 x 26 mm  
55A.24X26



1 x [55A.27X30] Clé polygonale contrecoudée métrique, 27 x 30 mm  
55A.27X30



1 x [131A.18] Clé modèle "Stillson", acier, 60 mm  
131A.18



1 x [ATW4X100CK] Tournevis PROTWIST® à lame hexagonale, pour vis à fente, 4 x 100 mm  
ATW4X100CK



1 x [ATWH6.5X150CK] Tournevis PROTWIST® choc pour vis à fente, 6,5 x 15 mm  
ATWH6.5X150CK



1 x [ATWH8X175CK] Tournevis PROTWIST® choc pour vis à fente, 8 x 175 mm  
ATWH8X175CK



1 x [ATWPH1X100CK] Tournevis PROTWIST® choc pour vis Phillips®, 1 x 100 mm  
ATWPH1X100CK



1 x [ATWPH2X125CK] Tournevis PROTWIST® choc pour vis Phillips®, 2 x 125 mm  
ATWPH2X125CK



1 x [170A.30] Pince multiprise standard, 300 mm  
170A.30



1 x [187A.18CPE] Pince universelle "haute performance", 180 mm  
187A.18CPE



1 x [190A.16CPE] Pince coupante devant, "haute performance", 160 mm  
190A.16CPE



1 x **[192A.16CPE] Pince coupante diagonale, "haute performance", 160 mm**  
192A.16CPE



1 x **[501A] Pince-étau à becs longs, 250 mm**  
501A



1 x **[200C.26] Marteau de mécanicien rivoir, manche graphite, 26 mm**  
200C.26



1 x **[200C.32] Marteau de mécanicien rivoir, manche graphite, 32 mm**  
200C.32



1 x **[249.G12] Chasse-goupille gainé, 11,9 mm**  
249.G12



1 x **[249.G14] Chasse-goupille gainé, 13,9 mm**  
249.G14



1 x **[249.G16] Chasse-goupille gainé, 15,7 mm**  
249.G16



1 x **[263.G19] Burin gainé, 15 x 190 mm**  
263.G19



1 x **[263.G20] Burin gainé, 20 x 200 mm**  
263.G20



1 x **[263.G22] Burin gainé, 25 x 220 mm**  
263.G22



1 x **Bédane gainée, 10 x 180 mm**  
265.G18



1 x

**[603F] Monture de scie à métaux Haute performance Alu Ergonomique**  
603F