

MERKMALE

- Geschlossenzelliger Neopren-Schwamm
- Schaumgummi
- Durable
- Anpassbar
- Beständig gegen Ozon, Sonnenlicht und atmosphärische Alterung

Schwarzes Gummiblech von RS Pro, 1 m x 2 m x 25 mm

RS Best.-Nr.: 103-4059



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Wir präsentieren eine Neopren-Gummiplatte mit geschlossenzelligem Schwamm von RS Pro. Eine schwarze Neopren-Gummiplatte, geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, bietet eine mäßige Beständigkeit gegen atmosphärische Alterung, Sonnenlicht, Öle und Fette.

Allgemeine

Farbe	Schwarz
Dichte	170kg/m ³
Kleberverpackung	Ja
Dehnung	>200%
Wasserabsorption	5%
Härte	60-65
Umweltschutz	FCKW- und HFCKW-frei
Anwendung	Schallschutz, Lärm- und Wärmedämmung

Mechanische

Länge	1m
Dicke	25mm
Breite	2m
Zugfestigkeit	>650kpa

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur	80 °C.
Minimale Betriebstemperatur	-40°C