

特点

- led 数量：每米 60 个
- 宽视角：120°
- IP65 晶体树脂
- 自黏式
- 颜色选项：冷白色、暖白色、自然白色、红色、绿色、蓝色和黄色
- IP20 选项可用

RS Pro led 灯条 1m 24V

RS 号： 111-3736



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

LS 系列是 1 m 和 5 m 柔性 LED 灯条系列。这些柔性 led 灯条提供各种颜色选项、具有自黏式背面、易于固定到位。它们的灵活性使其能够适应不同的形状、跟随曲线和角。

一般规格

| | |
|----------|-------------------------------|
| led 颜色 | 白色 |
| 每米 led 数 | 60 |
| 柔性 / 刚性 | 柔性 |
| led 芯片 | m1/m SMD3528 60LED |
| 应用 | 厨房、浴室、汽车、标志、导向照明、门口照明、建筑、通用照明 |

颜色规格

| 颜色 | 色温 | 典型光通量 (lm/m) |
|-----|---------------|--------------|
| 冷白色 | 5500K - 7000K | 550lm/m |
| 白色 | 4000K - 4500K | 450lm/m |
| 暖白色 | 2700K - 3200K | 400lm/m |

电气规格

| | |
|------|------------|
| 额定电压 | 24 V 直流 |
| 额定电流 | 600mA (每米) |
| 每米功率 | 4.8W/m |
| 光束角 | 120° |

机械规格

| | |
|------|------|
| 条带长度 | 5m |
| 条宽 | 10mm |

保护类别

| | |
|-------|------|
| ip 等级 | IP65 |
|-------|------|

认证

| | |
|----------|------|
| 合规性 / 认证 | rohs |
|----------|------|



