

ASSORTIMENTO IN CASSETTA DI ABS CON BUSSOLE ESAGONALI (23 PZ)



606 1/2 EAK

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U06060300Q

Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	 Peso kg
U06060305	330x215x60	2

Composizione

Articolo	Pezzi	Misure
 235 1/2 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale	19	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo	Pezzi	Misure
 236 1/2 - Prolunghe	2	125-250
 241 1/2 - Snodo cardanico	1	-
 237 1/2 AK - Cricchetto reversibile con impugnatura rotante	1	-
 606 M - Cassetta in ABS vuota - taglia M	1	-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
 Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.