

2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Product ID: SV231HDMIUA



Der 2-Port USB/HDMI®-KVM-Umschalter SV231HDMIUA ermöglicht eine einfache Steuerung von USB-fähigen Multimedia-Computern oder -Geräten mit HDMI-Monitor mittels eines einzigen Peripherie-Sets/einer einzigen Konsole (USB-Tastatur, -Maus, -Monitor, -Lautsprecher und -Mikrofon). Eine höchst vielseitige KVM-Lösung: Der USB/HDMI-KVM-Switch hat einen eingebauten 2-Port-USB 2.0-Hub, über den ausgewählte Computer auf High-Speed-USB-Geräte zugreifen können. So sparen Sie Kosten für die Anschaffung von Zweit-USB-Peripheriegeräten. Um auch hochauflösende Videos anzeigen zu können, unterstützt der HDMI KVM-Switch HD-Auflösungen von bis zu 1920x1200. Durch die original digitale Signalübertragung über Kabel kann der Switch auch verwendet werden, um ein HD-Panel für mehrere HDMI-Quellen, z. B. Blu-Ray-Player, Video-Spielkonsolen und HD-Mediacenters, zu verwenden. Der Switch unterstützt ebenfalls Audio- und Mikrofon-Umschaltfunktionen und ermöglicht Ihnen, die angeschlossenen Computer, USB-Ports des Hubs sowie Audio-/Mikrofonkanäle entweder gleichzeitig oder unabhängig voneinander über entweder die Druckschalter in der Frontblende oder die Hotkeys der Tastatur auszuwählen. Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideal für die gemeinsame Verwendung eines HDMI®-Monitors mit zwei neueren HDMI-Multimedia-PCs.
- Schüler und Studenten können ihre Spielekonsole und ihren PC oder Laptop an einen einzigen Monitor anschließen.
- Multimedia-PCs können Peripheriegeräte und einen einzigen hochauflösenden Fernseher gemeinsam verwenden.
- Zum Anschließen von zwei Multimedia-PCs an eine einzige Konsole für höhere Produktivität im Büro.

Features

- PC-Umschaltung über Druckschalter oder Hotkeys
- Gemeinsame Verwendung von Peripheriegeräten auf mehreren PCs über den eingebauten USB 2.0-Hub möglich.
- Unterstützt hochauflösendes Digitalvideo bis zu UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200) und 1080p (1920x1080)
- Keine Software oder Treiber notwendig; plattformunabhängig
- Unterstützt Plug and Play-Betrieb.
- Unterstützt sowohl HDMI®-Audio als auch analoge Audiosignale über 3,5mm-Stecker.
- Unabhängige Audio-Umschaltung
- Akustisches Signal bei der PC-Umschaltung.
- Benutzerdefinierte Abtast-Zeitintervalle.
- Manuelle Video-Einstellung über Funktionsknopf an der Rückseite.

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Ja
	Einbaufähig	Nein
	KVM-Ports	2
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Nein
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	HDMI
	Reihenschaltung	Nein
Leistung	Breitbild unterstützt	Ja
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-Steuerung	Nein
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200
	MTBF	126813 hours
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder	Hostanschlüsse	2 - HDMI (19-polig) Buchse
		2 - USB B (4-polig) Buchse
		4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - HDMI (19-polig) Buchse
		2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
		4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Anzeiger	LED-Anzeiger	2 - Online/Aktiv (Grün - angeschlossener PC ist online, Rot - PC ist ausgewählt)
Strom	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	1.5A
	Eingangsspannung	110V-240V AC
	Eingangsstrom	0.8A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter

	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktbreite	4.9 in [124.8 mm]
	Produktgewicht	22.4 oz [634 g]
	Produkthöhe	1.6 in [40 mm]
	Produkttiefe	2.8 in [70 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	2.4 lb [1.1 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 2-Port-HDMI-KVM 1 - Packung von Gummifüßen 1 - Netzadapter 1 - Benutzerhandbuch

Product appearance and specifications are subject to change without notice.