

特点

- 高精度度，快速响应
- 大 LCD 屏幕
- 如果超过用户定义的最大或最小值，则具有警报显示
- 存储了 67584 个值

RS Pro RS-172TK 数据记录仪，用于湿度，温度测量

RS 库存号： 146-9089



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

介绍 RS Pro RS-172 数据记录仪。此设备设计具有高精度温度和湿度传感器，特别适用于监测和收集环境温度和湿度数据。紧凑型便携式数据记录仪装置适用于各种应用，可轻松方便地收集数据。

一般规格

测量参数	温度, 湿度
输入通道数	1
接口类型	USB
显示类型	数字 lcd ; led
警报	是的
记录速率	1 秒至 12 小时
读数	67580
软件	Windows98/2000/XP/Vista/7
包括	蛤壳式, 软件, 3.6 V 锂离子电池
应用	环境和天气监测, 农业和畜牧业, 食品和饮料, 建筑和现场监测, HVAC

测量

参数	范围	分辨率	精确度
温度	-40°C 至 70°C	0.1°C	±2.0°C
湿度	0 至 100%	0.1%RH	±5.0%

电气规格

电源	电池
电池类型	锂离子、
电池寿命	3 个月

机械规格

尺寸	94 毫米 x 50 毫米 x 32 毫米
长度	94mm
宽度	50mm
高度	32mm
重量	91g

操作环境规格

工作温度范围:	-40 至 70°C
最高工作温度	70°C
最低工作温度	-40°C

认证

合规性 / 认证	RoHS 合规性证书
----------	------------



