

2ポートUSB接続KVMスイッチ(オーディオ対応/ケーブル付属) 2 台用PCパソコン/CPU切替器(ブラック)

Product ID: SV211KUSB



2ポートUSB KVMスイッチキット(音声対応、ケーブル付属)。キーボード、マウス、VGAモニタのワンセットでUSB対応コンピューターを2台まで制御することができます。ホットキーとトップパネルプッシュボタンにより、接続したコンピューター間を簡単に切り替えることができます。

場所を取らないコンパクトな設計(トランプサイズの長方体)なので狭いスペースにもすっきり収まり、接続先のパソコンから給電するため外付け電源は不要です。

最大2048 x 1536までのビデオ解像度とオーディオスイッチをサポートしており、さまざまな用途に適しています。2-in-1 VGAケーブルとUSBホストケーブルが2本ずつ同梱されており、購入後すぐに使用できるKVMソリューションです。

単一の周辺機器ステーションで複数のコンピューターを制御する便利で信頼性の高いKVMスイッチです。StarTech.comの2年間保証と無期限無料技術サポートが付いています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- キーボード、マウス、VGAモニタのワンセットで2台のUSB対応コンピューターを制御
- コールセンター、ヘルプデスク、教育機関などの環境に最適。個人用PC、ゲーム、ビデオ編集などでも便利
- モニタ、キーボード、マウスそれぞれ2セット分のスペースが不要。PCテスト/バーンインコンピューター制御に最適
- シングルユーザのワークステーションで2つのシステムを制御しオフィスの生産性を向上

Features

- ケーブル(1.2m)同梱
- 最大解像度:2048 x 1536
- スイッチの種類:ホットキー、プッシュボタン
- 音声にも対応するトータル スイッチソリューション
- コンパクト設計
- USBバスパワー対応 - 外付けアダプタ不要

ハードウェア	Warranty	2 Years
	KVM・ポート	2
	PCインターフェース	USB
	PCビデオタイプ	VGA
	オーディオ	あり
	ケーブル同梱	あり
	デイジーチェーン型	なし
	マルチモニター	1
	ラック取り付け可能	なし
性能	Hot-Key Selection	あり
	IPコントロール	なし
	OSD &ホットキーサポート	なし
	ポート選択サポート	プッシュボタン&ホットキー
	最大アナログ解像度	2048x1536 @60Hz
	最大ユーザー数	1
コネクタ	コンソールインターフェース	1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス 2 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス 2 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
	ホストコネクタ	2 - USB Mini-B(5ピン) メス 2 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
ソフトウェア	OS互換性	OS independent; No software or drivers required
電源	電源	USB電源
物理的特徴	エンクロージャタイプ	プラスチック
	ケーブル長さ	4 ft [1.2 m]
	色	ブラック
	製品幅	3.8 in [96 mm]
	製品深さ	2.4 in [60 mm]
	製品重量	3.3 oz [94 g]
	製品高さ	0.8 in [20 mm]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	22.7 oz [642 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 2ポート KVMスイッチ 2 - 1.2m オーディオケーブル(3.5mmスピーカー/マイク)

2 - 1.2mVGA USB KVMケーブル

1 - ドライブCD

1 - 取扱説明書

Product appearance and specifications are subject to change without notice.