

HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Schutzdeckel



1411520

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411520>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



HEAVYCON ADVANCE, IP66, Schutzdeckel B24 für Anbauseite, mit Schraubverriegelung, mit Fangschnur, Durchmesser Fangschnuröse: 3 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411520
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AZC
GTIN	4046356918732
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	63,77 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	57,19 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Schutzdeckel



1411520

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411520>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzdeckel
Gehäuseart	Schutzdeckel
Bauform	B24
Fangschnur vorhanden	ja
Dichtung vorhanden	ja

Maße

Maßzeichnung	
Breite	55 mm
Höhe	39,3 mm
Länge	149,5 mm
Durchmesser	3,5 mm

Materialangaben

Material Schutzdeckel	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Schutzdeckel	PA
Material Verriegelungsbügel	Edelstahl
Material Verschraubung	Edelstahl

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Schraube
------------------	----------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

Montage

Montagehinweis	Anzugsdrehmoment der Verriegelungsschraube 3 Nm
----------------	---

HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Schutzdeckel


1411520

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411520>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Schutzdeckel



1411520

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411520>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411520>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Schutzdeckel



1411520

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411520>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	1,009 kg CO2e
---------	---------------