


Led Signalleuchten Einbaudurchmesser 8 mm
Led Indicators Body diameter 8 mm

Trio Led, mit Außenreflektor
Trio Led, with exterior reflector

Bestell-Nr.	Farbe	V _{OP} +10%	I _{OP} max.	V _F	I _V typ. (mcd)	I _F max.	Abb.	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.	19120-B	
Part No.	Colour	(V)	(mA)	(V)	*I _F ≈ 20mA	(mA)	Illu.			
19TR*A06	Super rot Super red	6	15		10			 		
Beide Dioden Both diodes	Gelb Yellow		30							
	Grün Green		15		20					
19TR*A12	Super rot Super red	12	15		10					
Beide Dioden Both diodes	Gelb Yellow		30							
	Grün Green		15		20					
19TR*A24	Super rot Super red	24	15		10					
Beide Dioden Both diodes	Gelb Yellow		30							
	Grün Green		15		20					
Rot blinkende / grün statische Led Signalleuchten lieferbar. Bei Bestellung bitte an die vierte Stelle der jeweiligen Bestellnummer ein "B" einsetzen.								Red flashing / green static Led can be supplied. When ordering, please use on the relevant partnumber a "B" for the fourth digit.		
Arbeits temperatur (T _{OP}): -55°C - +70°C Lagertemperatur (T _{STG}): -55°C - +100°C * Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom geliefert werden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert. Glanzchrom = 0 Schwarzchrom = 1 Beispiel: 19TR0A06 6V mit Glanzchrom 19TR1A06 6V mit Schwarzchrom Schaltungsmöglichkeiten: Rot, grün oder gelb. Beide Dioden ergeben gelb als Farbmischung +  + rot grün Led Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten								Operating temperature (T _{OP}): -55°C - +70°C Storage temperature (T _{STG}): -55°C - +100°C * The Led indicator can be delivered in bright or black chrome reflector. The 5. digit has to be coded with 0 or 1. Bright chrome = 0 Black chrome = 1 Example: 19TR0A06 6V with bright chrome 19TR1A06 6V with black chrome Operation modes: Red, green or yellow. Both diodes produce yellow as a mixed colour. +  + red green Led Indicators with other voltages upon request Specification subject to change without notice		

Abmessungen / Dimensions

Zeichnungsnr. / Drawing No. 19040-A	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19040-B	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19040-C
Zeichnungsnr. / Drawing No. 19050-A	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19050-B	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19050-C
Zeichnungsnr. / Drawing No. 19100-B	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19100-C	
Zeichnungsnr. / Drawing No. 19120-A	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19120-B	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19120-C