

DELTA

3678IEP200P63 TUK

EAN 4031582417630

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,
Fixation à platine.

Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé,
roulements à billes de précision



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Fiche technique

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de bandage	50 mm
Dimension de platine	137 x 105 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Hauteur	240 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	2.88 kg
Dureté du bandage	Shore A 67
Capacité de charge dynamique	600 kg
Capacité de charge statique	1200 kg

Advantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ○ ○