

30cm USB-A auf USB-C Ladekabel, Laden & Synchronisieren, 3A, USB 2.0, TPE-Mantel - Schwarzes USB Schnelldadekabel

Produkt-ID: USB2AC30CMBK



Laden Sie ein mobiles Gerät mit USB Typ-C Anschluss auf oder übertragen Sie Dateien auf einen USB-A Host-Computer mit diesem hochwertigen USB-A zu Typ-C Kabel. Das USB-A zu USB-C Ladekabel unterstützt bis zu 15W und 3A Ausgangsleistung für schnelles Laden. Es unterstützt USB 2.0 (480Mbps) Übertragungsraten und ist für den allgemeinen Gebrauch geeignet.

Das USB-A auf USB-C Ladekabel ist für den häufigen oder täglichen Gebrauch konzipiert und verfügt über einen robusten TPE-Außenmantel für erhöhte Verschleißfestigkeit. Die flexible Zugentlastung und die vernickelten Steckverbinder sind für mehr als 10.000 Steckzyklen ausgelegt, was die Haltbarkeit und Langlebigkeit erhöht.

Das 30 cm lange USB-Ladekabel ist die ideale Länge, um mobile Geräte unterwegs aufzuladen oder den Kabelsalat auf kleinen Schreibtischen zu minimieren.

Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 3A kann das USB-C Ladekabel ein Smartphone oder Tablet schnell aufladen. Zur Verwendung schließen Sie das Kabel von einem USB-C-Gerät an ein USB-A-Wandladegerät oder ein Host-Gerät an.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **USB-A ZU USB-C LADEN:** USB-A auf Typ-C Kabel liefert 3A Ausgangsleistung für schnelles Laden mobiler USB-C Geräte; Schließen Sie Kabel an USB-A Wandladegerät oder eine Powerbank an oder laden-greifen Sie auf Ihr Telefon-Tablet über einen USB-A Host zu
- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** Vernickelte Steckverbinder mit über 10.000 Steckzyklen; robuste Zugentlastungen mit 12,7mm Biegeradius; haltbarer TPE-Außenmantel ist ungiftig, halogenfrei und RoHS-konform; Aluminiumgeflechschirm für verbesserten EMI-Schutz
- **ANWENDUNGEN:** Ideal zum Schnellladen von Handys und anderen kleinen Peripheriegeräten; unterstützt USB 2.0 (480Mbps) für Dateiübertragung und Gerätesynchronisation, wenn er an einen USB-A Host-Computer oder externen Speicher angeschlossen ist
- **LEISTUNG:** Unterstützt 15W/3A Schnellladung; USB 2.0 (480 Mbps); Länge: 0,3 Meter; Farbe: Schwarz; Außendurchmesser: 3,0mm; Ummantelung: TPE mit Aluminiumgeflecht; HINWEIS: USB-C Video (DP-Alt-Modus) wird nicht unterstützt
- **KOMPATIBILITÄT:** Kompatibel mit vielen USB-C Geräten bei Anschluss über USB-A-Port, darunter iPhone 16 Plus, Pro, Pro Max und höher, Samsung Galaxy S8 & höher, Google Pixel und andere Smartphones/Tablets; Ungeeignet fürs Laden von USB-C Laptops/Displays

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passiv
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

MTBF	Ausgelegt für 10.000+ Steckzyklen
------	-----------------------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Steckverbinder B	1 - USB 2.0 Type-C

Spezielle Hinweise/Anforder

ungen

Hinweis Unterstützt nicht USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)

Strom

Power Delivery 15W
Eingangsstrom 3A

Umgebungsbeding ungen

Betriebstemperatur -10 to 60 (14°F to 140°F)
Lagertemperatur -20 to 70 (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5%~85%

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz
Steckverbinderart Gerade
Drahtstärke 24/32 AWG
Gehäusetyyp Polyamide Resin
Kabellänge 1.0 ft [0.3 m]
Außendurchmesser des Kabels 0.1 in [3 mm]
Produktlänge 13.0 in [330 mm]
Produktbreite 0.6 in [15.8 mm]
Produkthöhe 0.3 in [7.8 mm]

Verpackungsinform ationen

Paketlänge 5.0 in [12.8 cm]
Paketbreite 8.7 in [22.0 cm]
Pakethöhe 0.2 in [5.0 mm]
Versandgewicht 0.6 oz [17.0 g]

(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-A auf USB-C Kabel
--------------------	---------------------------

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.