

F2-C19

Coffret de 19 forets taillés meulés HSS TiN

TRAVAIL DU MÉTAL



Description

Information produit :

COFFRET FORET TAILLES MEULES HSS TiN affûtage en croix 19 pièces

HSS

TiN

DIN 338

DIN 1412C

Matière : Nitrure de Titane

Coupe à droite

Tolérance : h8

Affûtage de la pointe : conique

Angle : 30°

Produit conforme aux normes

DIN 1412C

DIN 338

www.sam.eu

SAM

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

Angle de pointe : 118°

Applications :

Foret à queue cylindrique pour le perçage dans la plupart des matériaux courants.

Pour les aciers alliés et non alliés, les fontes, le laiton et l'aluminium peu alliés. Bois et matières plastiques.

Jeu de 19 forets HSS TiN DIN 338 type N. Diamètre de 1,0 à 10,0 mm par niveau de de 0,5mm.

NOUVEAU

Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : F2-C19

Référence commerciale	F2-C19	Poids (g)	570
Désignation	forets taillés meulés HSS TiN	Nombre de pièces	19
Garantie	SAM Consommable		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)

WWW.SAM.EU

SAM