

Projecteur LED extérieur JARO 7060, 5800 lm, 50 W, IP65

Pour le montage en intérieur et en extérieur.



Référence 1171250541
Code-barre 4007123684885

DESCRIPTION

- Puissantes LED SMD Everlight très claires.
- Borne de connexions à ressort externe étanche pour un montage facile.
- Vitre en verre sécurit.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Support orientable pour fixation murale.

DONNÉES TECHNIQUES

Flux lumineux	5800 lm
Consommation électrique	50 W
Efficacité lumineuse	144 lm/W
Classe d'efficacité énergétique	A D
Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)

Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP65
Couleur de base	noir

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1
Poids du produit (sans emballage)	0,95 kg
Dimensions LxH (sans emballage)	6 cm x 22,5 cm x 16,5 cm

Poids du produit (emballage fourni)	1,07 kg
Dimensions LxH (emballage compris)	6,5 cm x 23 cm x 17,5 cm

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED extérieur JARO 7060