

ZARGES K 424 XC – 41815 - RS Code 873-2437



ZARGES K 424 XC – 41815

Die neue K 424 XC vereint die legendäre Qualität der ZARGES Kisten mit neuer Mobilität.

Technische Daten

Bestell-Nr.	Innenmaß L x B x H (ca. mm)	Außenmaß L x B x H (ca. mm)	Volumen (ca. l)	Gewicht (kg)	Ziehgriff	max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg)
41815	910 x 350 x 380	960 x 400 x 455	120	9,5	2. Federfallgriff	50,0

- Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
- Optimale Mobilität durch integrierte 50 mm Rollen und Ausziehgriff (Bestell-Nr. 41810-41814) bzw. zweiten Federfallgriff an der Stirnseite (Bestell-Nr. 41815).
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen \varnothing 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff und integrierte Stapelelemente im Trägerrahmen. Stapelbar auch zu ZARGES Baureihen K470 und Eurobox.
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht.
- Standardmäßig ausgestattet mit herausnehmbarer Bodenschaumeinlage aus abriebfestem PE-Schaum.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Ausgestattet mit stabilen Deckelhaltegurten.
- Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
- Vielseitig durch ein umfangreiches Programm an anpassbaren Innenausstattungen.
- Optionales Rollenset 125 mm oder Offroad Set 220 mm für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.
- Die Baureihe K 424 XC umfasst 6 Modelle mit einem Fassungsvermögen von 28 bis 195 Litern.

Hinweis

- Ergänzt wird das K 424 XC Programm durch ein breites Angebot durchdachter Innenausstattungen sowie zahlreicher Lösungen, die das Handling erleichtern.
- Bitte beachten Sie auch die K 424 XC Mobil Box Vollaustattungspakete.
- Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.