

MERKMALE

- Jedes Werkzeug ist spritzgegossen
- Neunzehn Stück einschließlich sechzehn Steckschlüsselbits
- Isolierung aus Nylon 11
- IEC 60900:2004-Spezifikation
- 1/2-Zoll-Vierkanttrieb

19-teiliger Steckschlüsselsatz von RS Pro, isolierter 1/2-Zoll-Vierkanttrieb

RS Best.-Nr. 911-1474



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser 19-teilige isolierte Vierkantantrieb-Steckschlüsselsatz von RS Pro wurde zum Schutz vor bis zu 1000 V entwickelt. Mit einem umschaltbaren Ratschengriff, zwei Verlängerungen und einer Auswahl von Buchsen in Standardgröße in zölliger und metrischer Ausführung, Dieser Steckschlüsselsatz ist vielseitig genug, um fast jede Anwendung zu bewältigen.

Allgemeine

Satztyp	Steckschlüsselsatz
Antriebstyp	Vierkant
Anzahl der Teile	19
Inhalt	Verlängerung, Ratsche, Steckschlüssel
Anwendungen	Engineer, Automechanic, Engineer

Mechanische

Laufwerksgröße	1/2 Zoll
Nettogewicht	2948

Elektrische

Betriebsspannung	1,000v
-------------------------	--------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	IEC60900, Kategorie "C", 1000 V.
VDE-/1000-V-Zulassung	Ja

