

NEBO®

BIG POPPY™

NEBOLIGHTS.COM



This product is guaranteed against all defects in workmanship and materials for the original owner for two years from the date of purchase.

Ce produit est garanti contre tous les défauts de fabrication et de matériaux pour le propriétaire d'origine pendant deux ans à compter de la date d'achat.

Für dieses Produkt gilt für den Erstbesitzer eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf alle Verarbeitungs- und Materialfehler.

Este producto está garantizado contra todos los defectos de mano de obra y materiales para el propietario original durante dos años a partir de la fecha de compra.

Questo prodotto è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e materiali per il proprietario originale per due anni dalla data di acquisto.

Ten produkt jest objęty gwarancją obejmującą wszelkie wady wykonania i materiałów dla pierwotnego właściciela przez okres dwóch lat od daty zakupu.



TRUE BRANDS LTD. BH24 3FF, HANTS, UK
B2M SARL F-67000 STRASBOURG FRANCE EU
Designed in the USA Made in China



All copyrighted and copyrightable materials, including, without limitation, the logo, design, text, graphics, pictures, copy writing and the selection and arrangement ("Materials") thereof all ALL RIGHTS RESERVED Copyright ©2023 Alliance Sports Group LP.

Tous les matériaux protégés par le droit d'auteur et protégés par le droit d'auteur, y compris, sans s'y limiter, le logo, la conception, le texte, les graphiques, les images, la rédaction et la sélection et l'arrangement (« Matériaux ») de ceux-ci, TOUS DROITS RÉSERVÉS Copyright ©2023 Alliance Sports Group LP.

Alle urheberrechtlich geschützten und urheberrechtlich geschützten Materialien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Logo, Design, Text, Grafiken, Bilder, Texte und deren Auswahl und Anordnung („Materialien“), ALLE RECHTE VORBEHALTEN Copyright © 2023 Alliance Sports Group LP.

Todos los materiales protegidos por derechos de autor y protegidos por derechos de autor, incluidos, entre otros, el logotipo, el diseño, el texto, los gráficos, las imágenes, la escritura de copias y la selección y disposición ("Materiales") de los mismos TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Copyright ©2023 Alliance Sports Group LP.

Tutti i materiali protetti da copyright e coperti da copyright, inclusi, a titolo esemplificativo, il logo, il design, il testo, la grafica, le immagini, il copywriting e la selezione e la disposizione ("Materiali") degli stessi TUTTI I DIRITTI RISERVATI Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Wszystkie materiały objęte prawami autorskimi, w tym między innymi logo, projekt, tekst, grafika, zdjęcia, kopie oraz wybór i układ („Materiały”) z nich wszystkie WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Copyright ©2023 Alliance Sports Group LP.

BIG POPPY™

The BIG Poppy is a combination 300 lumen lantern, bright 120 lumen spot light and realistic flickering flame lantern. The BIG Poppy is rechargeable and also serves as a power bank to charge other USB powered devices. The Flame Emulator produces a realistic flame without the heat and danger of real fire, creating the perfect, safe indoor or outdoor ambience.

Le BIG Poppy est une combinaison de lanterne de 300 lumens, d'un spot lumineux de 120 lumens et d'une lanterne à flamme scintillante réaliste. Le BIG Poppy est rechargeable et sert également de banque d'alimentation pour charger d'autres appareils alimentés par USB. L'émulateur de flamme produit une flamme réaliste sans la chaleur et le danger d'un vrai feu, créant une ambiance intérieure ou extérieure parfaite et sûre.

Die BIG Poppy ist eine Kombination aus einer 300-Lumen-Laterne, einem hellen 120-Lumen-Punktlicht und einer realistischen flackernden Flammenlaterne. Der BIG Poppy ist wiederaufladbar und dient auch als Powerbank zum Aufladen anderer USB-betriebener Geräte. Der Flamme Emulator erzeugt eine realistische Flamme ohne die Hitze und Gefahr eines echten Feuers und schafft so das perfekte, sichere Ambiente im Innen- oder Außenbereich.

La BIG Poppy es una combinación de linterna de 300 lúmenes, foco brillante de 120 lúmenes y linterna de llama parpadeante realista. El BIG Poppy es recargable y también sirve como banco de energía para cargar otros dispositivos alimentados por USB. El emulador de llamas produce una llama realista sin el calor y el peligro del fuego real, creando el ambiente interior o exterior perfecto y seguro.

Il BIG Poppy è una combinazione di lanterna da 300 lumen, faretto luminoso da 120 lumen e lanterna a fiamma tremolante realistica. Il BIG Poppy è ricaricabile e funge anche da power bank per caricare altri dispositivi alimentati tramite USB. L'emulatore di fiamma produce una fiamma realistica senza il calore e il pericolo di un vero incendio, creando l'ambiente interno o esterno perfetto e sicuro.

BIG Poppy to połączenie lampionu 300 lumenów, jasnego światła punktowego 120 lumenów i realistycznej lampy z migoczącym płomieniem. BIG Poppy jest ładowalny i służy również jako power bank do ładowania innych urządzeń zasilanych przez USB. Emulator płomienia wytwarza realistyczny płomień bez ciepła i niebezpieczeństwa prawdziwego ognia, tworząc idealną, bezpieczną atmosferę wewnątrz lub na zewnątrz.

Specs

Caractéristiques / Spezifikationen / Especificaciones / Specifiche / Specyfikacje

MODES Modi/Modos Modalità/Tryby	LUMENS Lúmenes / Lumeny	HOURS Heures / Stunden Horas / Ore / Godziny	METERS Mètres / Meter Metros / Metri/Metry
---------------------------------------	----------------------------	--	--

LANTERN	300	3h	14
SPOTLIGHT	120	15h	150
FLAME	10	8h	4

3 Light Modes • Rechargeable • Water Resistant (IPX4) • Powerbank • Charging Indicator • Rubberised Body Design • Adjustable Handle

3 modes d'éclairage • Rechargeable • Résistant à l'eau (IPX4) • Powerbank • Indicateur de charge • Corps caoutchouté • Poignée réglable

3 Leuchtmodi • Wiederaufladbar • Wasserfest (IPX4) • Powerbank • Ladeanzeige • Gummiertes Gehäusedesign • Verstellbarer Griff

3 modos de luz • Recargable • Resistente al agua (IPX4) • Powerbank • Indicador de carga • Diseño de cuerpo de goma • Mango ajustable

3 modalità di illuminazione • Ricaricabile • Resistente all'acqua (IPX4) • Powerbank • Indicatore di carica • Design del corpo in gomma • Impugnatura regolabile

3 tryby świecenia • Można ładować • Wodoodporny (IPX4) • Powerbank • Wskaźnik ładowania • Gumowana obudowa • Regulowany uchwyt

Instructions

Anweisungen / Instrucciones / Istruzioni / Instrukcje

[EN] WHITE LED LANTERN • Extend to reveal lantern and press 1x to activate. • Press again to turn off.

WHITE LED SPOT LIGHT • Close lantern & press button 1x to activate. • Press again to turn off.

REALISTIC FLAME LANTERN • Extend to reveal lantern and press button 2x to activate. • Press again to turn off.

DIMMING - White led lantern & white led spot lighting modes feature full dimming capabilities to have full control of desired brightness • While ON, press and hold the power button. Light will start to dim UP or DOWN from the current brightness setting. • Release the power button at any time at your desired brightness. • Press power buttonagain to cycle through the light modes and turn off.

[FR] LANTERNE LED BLANCHE • Déployez pour révéler la lanterne et appuyez 1x pour l'activer • Appuyez à nouveau pour éteindre.

SPOT LED BLANC • Fermez la lanterne et appuyez 1 fois sur le bouton pour l'activer • Appuyez à nouveau pour l'éteindre.

LANTERNE DE FLAMME RÉALISTE • Déployez pour révéler la lanterne et appuyez 2 fois sur le bouton pour l'activer • Appuyez à nouveau pour l'éteindre.

GRADATION - Les modes d'éclairage lanterne à DEL blanche et spot à DEL blanche offrent des capacités de gradation complètes pour avoir le contrôle total de la luminosité désirée. • Lorsqu'il est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé. La lumière commencera à augmenter ou à diminuer à partir du réglage de luminosité actuel. • Relâchez le bouton d'alimentation à tout moment à la luminosité souhaitée. • Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour parcourir les modes d'éclairage et éteindre.

[DE] WEISSE LED-LATERNE • Ausfahren, um die Laterne freizulegen, und zum Aktivieren 1x drücken. • Zum Ausschalten erneut drücken.

WEISSES LED-SPOTLICHT • Schließen Sie die Laterne und drücken Sie die Taste 1x, um sie zu aktivieren. • Zum Ausschalten erneut drücken.

REALISTISCHE FLAMMENLATERNE • Ausfahren, um die Laterne freizulegen, und zum Aktivieren die Taste 2x drücken. • Zum Ausschalten erneut drücken.

DIMMEN - Die Beleuchtungsmodi „Weiße LED-Laterne“ und „Weiße LED-Spots“ verfügen über vollständige Dimmfunktionen, um die gewünschte Helligkeit vollständig steuern zu können. • Drücken und halten Sie im eingeschalteten Zustand die Ein/Aus-Taste. Das Licht beginnt von der aktuellen. Helligkeitseinstellung nach OBEN oder UNTEN zu dimmen. • Lassen Sie den Netzschalter jederzeit bei der gewünschten Helligkeit los. • Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um durch die Lichtmodi zu schalten und auszuschalten.

Instructions

Anweisungen / Instrucciones / Istruzioni / Instrukcje

[ES] LINTERNA LED BLANCO • Extienda para revelar la linterna y presione 1x para activar. • Pulse de nuevo para apagar.

PUNTO DE LUZ LED BLANCO • Cierre la linterna y presione el botón 1x para activar. • Pulse de nuevo para apagar.

LINTERNA DE LLAMA REALISTA • Extienda para revelar la linterna y presione el botón 2x para activar. • Pulse de nuevo para apagar.

ATENUACIÓN - Los modos de iluminación de linterna LED blanca y punto de luz LED blanca cuentan con capacidades de atenuación completas para tener un control total del brillo deseado • Mientras está ENCENDIDO, mantenga presionado el botón de encendido. La luz comenzará a atenuarse hacia ARRIBA o ABAJO desde la configuración de brillo actual. • Suelte el botón de encendido en cualquier momento con el brillo deseado. • Presione el botón de encendido nuevamente para recorrer los modos de luz y apagar.

[IT] LANTERNA A LED BIANCA • Estendi per rivelare la lanterna e premi 1 volta per attivarla. • Premere di nuovo per spegnere.

LUCE SPOT LED BIANCA • Chiudere la lanterna e premere il pulsante 1 volta per attivare. • Premere di nuovo per spegnere.

LANTERNA A FIAMMA REALISTICA • Estendi per rivelare la lanterna e premi il pulsante 2 volte per attivarla. • Premere di nuovo per spegnere.

DIMMING - Le modalità di illuminazione a spot a led bianchi e lanterna a led bianchi sono dotate di capacità di oscuramento complete per avere il pieno controllo della luminosità desiderata • Mentre è acceso, tieni premuto il pulsante di accensione. La luce inizierà ad attenuarsi SU o GIÙ dall'impostazione di luminosità corrente. • Rilasciare il pulsante di accensione in qualsiasi momento alla luminosità desiderata. • Premere di nuovo il pulsante di accensione per scorrere le modalità di illuminazione e spegnere.

[PL] BIAŁA LATARNIA LED • Wysuń, aby odsłonić latarnię i naciśnij 1x, aby aktywować. • Naciśnij ponownie, aby wyłączyć.

BIAŁE ŚWIATŁO PUNKTOWE LED • Zamknij latarnię i naciśnij przycisk 1x, aby aktywować. • Naciśnij ponownie, aby wyłączyć.

REALISTYCZNA LATARNIA PŁOMIENNA • Wysuń, aby odsłonić latarnię i naciśnij przycisk 2x, aby aktywować. • Naciśnij ponownie, aby wyłączyć.

PRZYCIEMIANIE - Tryby białej latarni LED i oświetlenia punktowego z białymi diodami LED mają pełne możliwości ściemniania, aby mieć pełną kontrolę nad pożądaną jasnością • Gdy jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Światło zacznie przyćmiewać się w górę lub w dół od aktualnego ustawienia jasności. • Zwolnij przycisk zasilania w dowolnym momencie przy żądanej jasności. • Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby przełączać się między trybami światła i wyłączać.

Charging

Anweisungen / Instrucciones / Istruzioni / Instrukcje

[EN] CHARGING • To access charging port, open the USB cover near the base of the product, opposite end from the spot light. • Using the included charging cable, plug the micro USB end into the product, and the USB end into a power source. • Charging indicator will turn from RED to GREEN when fully charged. • When product is activated, a battery level indicator will appear for 3 seconds. • RED - Battery level is less than 10% • GREEN - Battery level is greater than 10%.

[FR] CHARGE • Pour accéder au port de charge, ouvrez le cache USB près de la base du produit, à l'opposé du spot. • À l'aide du câble de chargement fourni, branchez l'extrémité micro USB sur le produit et l'extrémité USB sur une source d'alimentation. • L'indicateur de charge passe du ROUGE au VERT lorsqu'il est complètement chargé. • Lorsque le produit est activé, un indicateur de niveau de batterie apparaît pendant 3 secondes. • ROUGE - Le niveau de la batterie est inférieur à 10 % • VERT - Le niveau de la batterie est supérieur à 10 %.

[DE] AUFLADEN • Um auf den Ladeanschluss zuzugreifen, öffnen Sie die USB-Abdeckung in der Nähe der Unterseite des Produkts, gegenüber dem Scheinwerfer. • Verbinden Sie das Micro-USB-Ende des mitgelieferten Ladekabels mit dem Produkt und das USB-Ende mit einer Stromquelle. • Die Ladeanzeige wechselt von ROT zu GRÜN, wenn sie vollständig aufgeladen ist. • Wenn das Produkt aktiviert wird, erscheint 3 Sekunden lang eine Batteriestandsanzeige. • ROT – Akkuladestand beträgt weniger als 10 %. • GRÜN – Akkuladestand beträgt mehr als 10 %.

[ES] CARGA • Para acceder al puerto de carga, abra la cubierta USB cerca de la base del producto, en el extremo opuesto al foco. • Con el cable de carga incluido, conecte el extremo micro USB al producto y el extremo USB a una fuente de alimentación. • El indicador de carga cambiará de ROJO a VERDE cuando esté completamente cargado. • Cuando se activa el producto, aparecerá un indicador de nivel de batería durante 3 segundos. • ROJO: el nivel de la batería es inferior al 10 % • VERDE: el nivel de la batería es superior al 10 %.

[IT] RICARICA • Per accedere alla porta di ricarica, aprire il coperchio USB vicino alla base del prodotto, all'estremità opposta rispetto al faretto. • Utilizzando il cavo di ricarica incluso, collegare l'estremità micro USB al prodotto e l'estremità USB a una fonte di alimentazione. • L'indicatore di carica passerà da ROSSO a VERDE quando è completamente carico. • Quando il prodotto è attivato, un indicatore del livello della batteria apparirà per 3 secondi. • ROSSO - Il livello della batteria è inferiore al 10% • VERDE - Il livello della batteria è superiore al 10%.

[PL] ŁADOWANIE • Aby uzyskać dostęp do portu ładowania, otwórz pokrywę USB w pobliżu podstawy produktu, na przeciwnym końcu niż światło punktowe. • Używając dołączonego kabla ładującego, podłącz końcówkę micro USB do produktu, a końcówkę USB do źródła zasilania. • Wskaźnik ładowania zmieni kolor z CZERWONEGO na ZIELONY po pełnym naładowaniu. • Po aktywacji produktu na 3 sekundy pojawi się wskaźnik poziomu baterii.

• CZERWONY — poziom naładowania baterii jest niższy niż 10% • ZIELONY — poziom naładowania baterii jest wyższy niż 10%.