

LOGO! TD TEXTDISPLAY,
FUER LOGO! AB ..0BA6, 4-ZEILIG,
MIT KABEL (2,5M) UND EINBAUZUBEHOER,
KONFIGURATION MIT LOGO! SOFT COMFORT V6.0



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Anwendungsgebiet	Anschluss an alle LOGO! Grundgeräte ab ..0BA6
Liefermenge in Stück	1
Bedienen und Beobachten	
Leuchtmittel	LED
Betriebs-/Störmeldungen	
Anzahl Zeilen	4
Anzahl Zeichen je Zeile	24
Display	
Ausführung des Displays	STN
grafikfähig	Nein
Bedienelemente	
Tastatur	
Tasten mit LED	Nein
Anzahl projektierbare Systemtasten	15
Systemtasten	Ja
Numerische-/Alphabetic	
numerische Tastatur	Nein
alphanumerische Tastatur	Nein

Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen RS 232	1
Anzahl Schnittstellen sonstige	1
Industrial Ethernet	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	0
Schutzart und Schutzklasse	
IP 40	Ja
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	
min.	0 °C
max.	55 °C
Zubehör	
Funktionsbeschreibung	Anschlusskabel Länge 2,5m
gehört zum Produkt	LOGO!
Maße	
Breite	128,2 mm
Höhe	86 mm
Tiefe	38,7 mm
Sonstiges	Länge 2,5m
Gewichte	
Gewicht, ca.	220 g
Stand	12.08.2013