



Filterlüfter, Ausschnitt: B: 92 mm, H: 92 mm, RAL 7035, IP54, Luftstrom: 25 m<sup>3</sup>/h, Ue AC: 230 V, mit Anschlussleitung 0,5m

| Ausführung                                |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produkt-Markennamen                       | SIVACON                                  |
| Produkt-Bezeichnung                       | Filterlüfter                             |
| Ausführung des Produkts                   | mit Anschlussleitung 0,5m                |
| Art der Lüftung                           | Entlüftung                               |
| Ausführung des Lüfters Einschublüfter     | Nein                                     |
| Ausführung des Produkts EMV-Ausführung    | Nein                                     |
| Allgemeine technische Daten               |                                          |
| A-bewerteter Schalleistungspegel maximal  | 30 dB                                    |
| aufgenommene Wirkleistung Nennwert        | 12 W                                     |
| Ausschnittbreite                          | 92 mm                                    |
| Ausschnitthöhe                            | 92 mm                                    |
| Betriebsdauer                             | 37 500 h                                 |
| Läuferdrehzahl bei 50 Hz Bemessungswert   | 2 700 1/min                              |
| Läuferdrehzahl bei 60 Hz Bemessungswert   | 3 200 1/min                              |
| Spannungsart der Betriebsspannung         | AC                                       |
| Betriebsspannung                          |                                          |
| • bei AC bei 50 Hz Bemessungswert maximal | 230 V                                    |
| • bei AC bei 60 Hz Bemessungswert maximal | 230 V                                    |
| Schutzart und Schutzklasse                |                                          |
| Schutzart IP                              | IP54                                     |
| Erscheinungsbild                          |                                          |
| Farbe                                     | lichtgrau                                |
| Produktdetails                            |                                          |
| Produktbestandteil Lüfter                 | Nein                                     |
| Anzahl                                    |                                          |
| Anzahl der Ventilatoren                   | 1                                        |
| Mechanischer Aufbau                       |                                          |
| Höhe                                      | 105 mm                                   |
| Breite                                    | 105 mm                                   |
| Tiefe                                     | 60 mm                                    |
| Einbauort                                 | Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal |
| Befestigungsart                           | Schnappbefestigung                       |
| Befestigungsart                           |                                          |
| • 19-Zoll Einbau                          | Nein                                     |
| • Wandmontage                             | Ja                                       |
| Nettogewicht                              | 0,5 kg                                   |
| Material                                  | Kunststoff                               |
| Umgebungstemperatur während Betrieb       |                                          |
| • minimal                                 | -10 °C                                   |

• maximal

55 °C

#### Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

Sonstige

Umwelt



[Sonstige](#)

[Bestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

#### Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5LV10>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6423-5LV10>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR6423-5LV10](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6423-5LV10)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

24.05.2025 

