

Article numéro: 77729

Lame de rechange pour raclette, 400 mm, Noir



Lame de rechange pour raclette 40 cm

Données techniques

Code EAN	5705020777295
Code Dun	15705020777292
Code de marchandise	96039099
Matériau	Polypropylène, Caoutchouc cellulaire
Quantité par Carton	20 Pcs.
Couleur	Noir
Hauteur	45 mm
Longueur	400 mm
Largeur	30 mm
Colis Longueur	410 mm
Colis Hauteur	210 mm
Colis Largeur	300 mm
Poids brut	0.203 kg
Poids net	0.088 kg
Pays d'origine	Denmark
Température max. de nettoyage (Autoclave)	80 °Celsius
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	80 °Celsius
Température d'utilisation min.	-20 °Celsius
Température de séchage max.	80 °Celsius
PH min. en concentration d'utilisation	2
PH max. en concentration d'utilisation	10.5

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.