

Sapphire Total

Ölbeständiger, wasserabweisender, griffiger Schnittschutzhandschuh

Ein vollständig beschichteter Handschuh mit optimaler Passform, der hohen Schnittschutz mit hervorragender Griffigkeit bei öligen und nassen Bedingungen verbindet. Ideal für ölige Arbeiten mit scharfen Teilen, die eine gute Griffigkeit erfordern.

Eigenschaften

- ▲ Schnittschutz: Level E / ANSI A5
- ▲ Flexibler, robuster Handschuh mit hoher Handfertigkeit
- ▲ Äußerst bequem & gute Passform
- ▲ Wasserabweisend für Arbeiten in feuchten oder öligen Umgebungen
- ▲ Entwickelt für hohe Bewegungsfreiheit & kontinuierliches Tragen
- ▲ Keine Reizung durch Nähte mit Hautkontakt
- ▲ Dehnbares Bündchen für sicheren Sitz



Zertifizierungen



Geeignete Branchen & Anwendungen

Industriezweige

- ▲ Automobilindustrie
- ▲ Bauwesen
- ▲ Fertigung
- ▲ Öl und Gas

- ▲ Versorgungsbetriebe
- ▲ Abfall und Recycling
- ▲ Autobahnen und Infrastruktur

Anwendungsgebiete

- ▲ Steinmetzarbeiten und Maurerarbeiten
- ▲ Umgang mit nassen öligen oder fettigen Materialien
- ▲ Klempnerarbeiten

Europa

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747

Sapphire Total

Ölbeständiger, wasserabweisender, griffiger Schnittschutzhandschuh

Produktinformationen

| | | |
|-----------------------|----------------------------|--|
| Materialien | Innenfutter: | 13 Gauge Technisches HPPE, Stahlfaser, Nylon, Elastan, HPPE |
| | Beschichtung: | Sandiges Nitril, Glattes Nitril |
| Farbe | Black | |
| Länge | 230mm | |
| Manschettenart | Elastisches Strickbündchen | |

Bestellinformationen

| | | |
|------------|----------|-----------------------------------|
| S | SKY00121 | Artikel pro Packung 10 x Paare |
| M | SKY00122 | |
| L | SKY00123 | Artikel pro Kiste 120 x Paare |
| XL | SKY00124 | |
| XXL | SKY00125 | |

Zusätzliche Informationen

| | | |
|--|---|--|
| <p>Zertifizierungslegende</p>  <p>oder klicken Sie hier</p> | <p>Konformitätserklärung</p>  <p>oder klicken Sie hier</p> | <p>Produkt online ansehen</p>  <p>oder klicken Sie hier</p> |
|--|---|--|

Europa

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UNITED KINGDOM
Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, USA

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungen und Fotos dienen Informationszwecken und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.
 Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle notwendigen Änderungen vorzunehmen.