

61/65 infraröda termometrar

Rikta, tryck och läs av temperaturen

Nyhet



Fluke 61 och 65 infraröda termometrar ger snabb avståndsmätning av temperaturen, i ett kompakt etui inuti ett skyddande hölster. Tryck endast på den gröna knappen för att starta. Riktning mot föremålet är enkelt med den ljusstarka laserstrålen. Den belysta kvalitets-skärmen är även lätt att läsa i mörker. Med Fluke 65 kan du stega genom den dubbla displayen för att avläsa minimi- och maximivärden efter avslutad mätning. Du kan även lagra en temperatur i minnet för senare referens. Fluke infraröda termometrar är de idealiska redskapen för mätning av ytemperaturen hos roterande, svåråtkomliga, strömförande eller farligt heta föremål. För förebyggande underhållsändamål ger de mätningar nästan på nolltid, med förmågan att göra en temperaturmätning på under en sekund.

- Extra stadig genom det stötdämpande hölstret
- Ljusstark laserstråle för enkel riktning
- Den stora skärmen visar resultaten tydligt i ett ögonkast
- Lagra och hämta alla enskilda temperaturvärden
- Automatiskt viloläge efter 15 sekunder för längre batterilivslängd
- Alkalibatteriet räcker för mer än 4000 genomsnittsmätningar
- Högklassig bakgrundsbelysning för avläsning av skärmen i mörker
- Min/Max lagrar högsta och lägsta mätvärden (endast Fluke 65)

Funktioner

	61	65
Valfritt °C eller °F	●	●
Laserriktning	●	●
Automatiskt belyst display	●	●
Låsning av mätvärde	●	●
Registrering av min/max/medeltal		●
Temperaturminne		●

Specifikationer

	61	65
Område	-18 till 275°C (0 till 527 °F)	-40 till 500°C (-40 till 932 °F)
Svarstid	Mindre än 1 sekund	Mindre än 1 sekund
Upplösning	0,2°C	0,1° upp till 200°, 1° över 200°C
Repetierbarhet	± 2% av mätvärdet eller ± 2%, vad som är högre	± 1° av mätvärdet eller ± 1%, vad som är högre
Noggrannhet (Utgående från omgivningstemperatur 23°C)	För objekt vid: -18 till -1°C (0 till 30 °F): ± 3°C (± 5°F) -1 till 275°C (30 till 527°F): ± 2% av mätvärdet eller ± 2°C (± 3,5 °F), vad som är högre	För objekt vid: -40 till 0°C (-40 till 32°F): ± 5°C (± 9 °F) 0 till 100°C (32 till 212°F): ± 2°C (± 3,5°F) 100 till 500°C (212 till 932°F): ± 2% av mätvärdet
Optisk upplösning	Förhållande avstånd till punktstorlek 8:1	Förhållande avstånd till punktstorlek 8:1
Emissivitet:	Fast vid 0,95	Fast vid 0,95
Minsta storlek på mätobjekt	Minimalt 200 mm (punkt 25 mm)	Minimalt 200 mm (punkt 25 mm)

Tillbehör och beställningsinformation

Beställningsinformation

Fluke 61 9V batteri
Fluke 65 C50 mjukt bäretui och 2 AA-batterier

Beställningsinformation

Fluke 61 Infraröd termometer 42 070 31
Fluke 65 Infraröd termometer 42 071 00

E-nr.

Batterilivslängd: Fluke 65 15 timmar med laser och skärmbelysning aktiva
Fluke 61 12 timmar med laser och skärmbelysning aktiva
Storlek (hxbxd): Fluke 65 185 mm x 64 mm x 38 mm
Fluke 61 184 mm x 45 mm x 38 mm
Vikt: Fluke 65 0,284 kg
Fluke 61 0,227 kg

Ett års garanti