

20m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Produkt-ID: USB2AAEXT20M



Das 20 Meter lange aktive USB 2.0-Verlängerungskabel USB2AAEXT20M verfügt über einen USB A-Stecker und eine USB A-Buchse und bietet eine aktive Verlängerung der Reichweite von USB 2.0-Geräten auf bis zu 20 Meter.

Das aktive USB 2.0-Verlängerungskabel ist ein All-in-One-Kabel zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen und Stromquellenbeschränkungen und enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise zur Gewährleistung von Leistung über die Längenbeschränkungen von Standard-USB-Kabeln hinaus. Und Sie können 2 Kabel für eine Gesamt-USB-Verlängerung von bis zu 40 Metern in Reihe zusammenschalten.

Falls erforderlich, kann das USB-Gerät über das mitgelieferte Universalnetzteil und eine Wandsteckdose mit Strom versorgt werden.

Das Repeater-Kabel USB2AAEXT20M unterstützt die gesamte USB 2.0-Bandbreite von 480 Mbit/s und wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Erweitern Sie die Reichweite von USB-Peripheriegeräten über die USB 2.0-Grenze von 5 Metern hinaus
- Verbinden Sie bis zu 2 Kabel hintereinander für noch größere USB-Reichweite

Merkmale

- USB-Bus-betrieben
- Universelles, externes Netzteil wird ebenfalls mitgeliefert
- Blaue LED-Anzeige x1 zur Überwachung des Verbindungsstatus für Verlängerungskabel und USB-Port
- Vollständig abgeschirmt für fehlerfreie Verbindungen
- Plug&Play, keine Treiber erforderlich
- Kompatibel mit Windows® 8/7/Vista/XP-PC-Systemen und Mac-Computersystemen

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Kaskadieren Sie zwei USB2AAEXT20M-Geräte für weitere Verlängerung
---------	---

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.35 A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	1A



Polarität der
Mittelspitze Positiv

Steckertyp H

Stromverbrauch 5

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 122°F)

Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Physische
Eigenschaften

Farbe Schwarz

Kabellänge 65.6 ft [20 m]

Produktlänge 65.6 ft [20 m]

Produktgewicht 30.6 oz [866 g]

Verpackungs-
formationen

Paketmenge 1

Package Length 6.8 in [17.2 cm]

Package Width 5.8 in [14.8 cm]

Package Height 4.8 in [12.2 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 35.1 oz [993 g]

Verpackungs-
inhalt

Im Paket enthalten 20 m aktives USB 2.0-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Universales Netzteil

Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

