

特点

- 符合或超过所有 Cat5e 标准 26
- awg、带裸铜导线
- 颜色编码对便于识别
- 聚烯烃绝缘

RS Pro pvc Cat5e 电缆 utp 、 100m 未端接 / 未端接

RS 库存号： 812-4801



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 4 对超 5 类双绞线数据电缆，适用于速度高达 100 Mbit/s 的数据网络和结构化布线系统。

一般规格

端接/未端接	无终端接头
连接器类型	已终止；未终止
屏蔽类型	箔屏蔽双绞线 (FTP)
外层护套材料	pvc
护套颜色	灰色
导线材料	裸铜
绝缘体材料	pe
排空电线	7/0.18TC
应用	通用布线系统、包括 10/100 base - t、atm 和令牌环、计算机网络、如以太网供电（以太网供电）。

电气规格

额定电压	300 a.c.
电容	50(PF/M)
衰减	37.4dB/100m
频率	100MHz
导线电阻	<=165
绝缘电阻	2000MOHM*Km

机械规格

外径	5.40mm
护套厚度	0.60mm
绝缘体直径	(±0.07mm): 0.92
美国线规	26
横截面积	0.14mm ²
芯线束	7/016mm

操作环境规格

工作温度	-15°C 至 70°C
------	--------------

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
符合标准	EIA/TIA568B 和 ISO/IEC 11801 , IEC60332-1

