

4 Bay festplatten Dockingstation für 2,5"/3,5" SSDs und HDDs - eSATA/USB 3.0 zu SATA (6 Gbit/s)

Product ID: SDOCK4U33E



Docken und wechseln Sie bis zu vier Laufwerke gleichzeitig von Ihrem Laptop oder Desktopcomputer mithilfe eines einzigen eSATA- oder USB-Anschlusses. Diese 4-Schacht-Dockingstation ermöglicht hohe Datenkapazität und schnelle Dateiübertragungen mit Unterstützung für SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s).

Hohe Datenkapazität dank vier Laufwerksschächten

Greifen Sie auf mehrere Laufwerke zu mithilfe dieser Vier-Schacht-Dockingstation. Sie spart jeden Tag wertvolle Zeit durch unabhängigen Zugriff auf vier 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatten oder Solid State-Laufwerke. Sie ist hervorragend für Datenwiederherstellungen, Imaging oder Sicherungen geeignet und ermöglicht den gleichzeitigen Zugriff auf vier Laufwerke, statt die Laufwerke nacheinander anschließen zu müssen.

Vielseitige Verbindungsoptionen mit schnellen Datenübertragungen

Sie können die Dockingstation entweder über eSATA oder USB anschließen. Für schnelle Leistung und effiziente Datenübertragungen bei Anschluss über eSATA unterstützt die Dockingstation volle SATA III-Übertragungsgeschwindigkeiten - bis zu 6 Gbit/s. Für universelle Kompatibilität kann das Dock über USB 3.0 mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s angeschlossen werden und unterstützt zudem UASP für höhere Leistung.

Einfache Laufwerksverwaltung und umfassende Kompatibilität

Für IT-Techniker oder Geschäftsleute, die Dateien überprüfen oder verschiedene Laufwerke testen, ermöglicht das Dock auch Hot Swap von Laufwerken nach Bedarf. Dank der toasterähnlichen Topladebauweise mit Laufwerksauswurf-tasten ist das Dock sehr benutzerfreundlich, während zwei leise Kühllüfter die Wärme abführen und zu einer optimalen Betriebstemperatur beitragen.

Dank Unterstützung für SATA I, II und III und Laufwerke mit hoher Kapazität (getestet bis zu 6 TB) ist diese Dockingstation kompatibel mit praktisch jedem 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA-SSD oder -HDD-Laufwerk.



Die Dockingstation funktioniert mithilfe eines kompatiblen StarTech.com-Adapters auch mit 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-IDE-Festplatten, mSATA-Laufwerken und M.2-Laufwerken:

IDE-Festplatten: Nutzen Sie den StarTech.com-Adapter SAT2IDEADP SATA-auf-2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatten-Adapter für HDD-Docks

mSATA-Festplatten: Nutzen Sie den StarTech.com-Adapter SAT32MSAT257 mSATA-SSD-auf-2,5-Zoll-SATA-Adapterkonverter

M.2-Laufwerke: Nutzen Sie den StarTech.com-Adapter SAT32M225 M.2 NGFF SSD-auf-2,5-Zoll-SATA-Adapterkonverter

Problemlose Konfiguration

Das Vier-Schacht-Dock ist OS-unabhängig, sodass eine schnelle und einfache Konfiguration gewährleistet ist. Dank der kompakten Bauweise und des geringen Platzbedarfs fügt es sich leicht in Ihren Arbeitsplatz ein.

Das SDOCK4U33E wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Systembauer und IT-Spezialisten, die zur Image-Erstellung schnellen Zugriff auf die Laufwerke erhalten
- Schnelle Erstellung von Backups auf ein externes Laufwerk zu Archivzwecken
- Datenübertragung von einem Laufwerk zum anderen
- Techniker können mehrere Laufwerke ganz einfach testen oder benchmarken
- Sichern Sie wichtige Daten, und nehmen Sie das Laufwerk ganz einfach mit zur sicheren Aufbewahrung

Features

- Greifen Sie auf bis zu vier SATA-Laufwerke in einer einzigen Dockingstation zu
- Unterstützt sowohl 2,5- als auch 3,5-Zoll-HDDs und -SSDs
- USB 3.0- oder High Speed-eSATA-Hostanschluss mit Port Multiplier
- Unterstützt SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s)
- Topladerbauweise mit Laufwerksklappen und Laufwerksauswurfstasten
- UASP-Unterstützung für verbesserte Leistung
- Doppelte 60mm Kühllüfter
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.x
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzahl von Laufwerken	4
	Chipset-ID	JMicron - JMS567 JMicron - JBM575
	Gebläse	2 - 60 mm
	Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
	Laufwerkinstallation	Entnehmbar
	Laufwerktyp	SATA
	Lüfter	Ja
	Lüfterlagertyp	Hülsenlager
	Schnittstelle	USB 3.0 & eSATA
Leistung	Hot Swap-Funktion	Ja
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
	Max. Laufwerkskapazität	Aktuell getestet mit bis zu 6TB
	MTBF	30000
	Portvervielfältigung	Ja
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP-Unterstützung	Ja
Steckverbinder	Hostanschlüsse	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse 1 - eSATA (7 pin, Data) Plug
	Laufwerksteckverbinder	4 - 22 pin SATA Data & Power Combo Receptacle
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Anzeiger	LED-Anzeiger	4 - Strom 4 - Aktivität
Strom	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	6500mA
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	2.0A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Steckertyp	4-pin DIN
	Stromverbrauch	78

Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Feuchtigkeit	20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktbreite	6.8 in [172 mm]
	Produktgewicht	35.5 oz [1007 g]
	Produkthöhe	3.4 in [87.3 mm]
	Produktlänge	11.2 in [285 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	5.3 lb [2.4 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 4-Schacht-Festplatten-Dockingstation
		1 - Universales Netzteil
		4 - Netzkabel (NA/GB/EU/AU)
		1 - USB-A-auf-B-Kabel
		1 - eSATA-Kabel
		1 - Kurzanleitung für Installation

Product appearance and specifications are subject to change without notice.