

## MERKMALE

- Ideal zum Gewindeschneiden mit einem Hahnschlüssel oder einer Kraft Werkzeug
- Erhältlich in einer Vielzahl von Gewindegrößen
- Hergestellt mit Durable HSS
- Blaue stromgehärtete Oberfläche zur Reduzierung der Reibung
- Erhältlich in einer Vielzahl von Ausführungen

## RS Pro HSS M5 Gerade Nut, Gewindebohrer mit Kegelgewinde

RS Best.-Nr. 152-384



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Einführung von HSS-Gewindebohrern (Hochgeschwindigkeitsstahl) mit gerader Nut, konische Handgewindebohrer unserer bewährten Eigenmarke RS Pro, einer Serie von Werkzeugen zum Schneiden von Gewinden in Material wie Metallschrauben. Diese Durable Gewindebohrer sind ideal für den Einsatz mit einem Gewindebohrer oder Bohrer und bieten ausgezeichnete Ergebnisse für eine Vielzahl von Anwendungen. Die geraden Gewindebohrer von RS Pro sind in einer Reihe von Größen von M2 bis M20 erhältlich und bieten eine große Auswahl für verschiedene Aufgaben.

## Allgemeine

<b>Gewindegröße</b>	M5
<b>Typ</b>	Gerade, geradlinige Unterseite
<b>Rastermaß</b>	0.8mm
<b>Gewindestandard</b>	Metrisch
<b>Hand-/Maschinen-Gewindebohrer</b>	Handgewindebohrer
<b>Anzahl der Teile</b>	1
<b>Standardausführung</b>	ISO-Gewindebohrer
<b>Anwendungen</b>	Automobilbau, Heimwerker, Sanitär

## Mechanische

<b>Werkstoff</b>	HSS M2
------------------	--------

