

## CARACTERÍSTICAS

- 19 pulgadas de largo
- Emite una luz blanca brillante a 1560 lúmenes
- Controlador LED integrado
- Lente reforzada para alta resistencia a grietas
- El cuerpo de aluminio también funciona como disipador de calor

## Luz para máquina de LED RS PRO, 100 → 260 V ac, 24 W

RS Código RS: 777-7965



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción del

RS PRO presenta esta tira de luz LED fija que ofrece una iluminación eficaz y reduce la fatiga de la vista al realizar trabajos precisos que requieren una alta concentración. Pueden colocarse en máquinas o lugares de trabajo para proporcionar una excelente iluminación en el lugar exacto donde se necesita.

## Especificaciones

<b>Tipo de lámpara</b>	LED
<b>Estilo de luz</b>	Lineal fijo
<b>Lámpara suministrada</b>	Sí
<b>Transformador integral</b>	Sí
<b>Protección instalada</b>	No
<b>Interruptor instalado</b>	No
<b>vida útil</b>	hasta 40.000 horas

## Especificaciones

<b>Tipo de conector macho de red</b>	Tipo C: Conector macho europeo
<b>Tensión nominal</b>	100VAC a 240VAC
<b>Vataje</b>	24W
<b>Calificación de eficiencia energética de la UE</b>	A+
<b>Número de bombillas</b>	12
<b>Temperatura de color</b>	5000K

## Especificaciones mecánicas

<b>Longitud</b>	522mm
<b>Longitud del cable</b>	1,8m
<b>Ángulo de haz</b>	80°

## Especificaciones del entorno de

Rango de temperaturas	- 30 °C a 60 °C.
-----------------------	------------------

## Categoría de protección

Índice de protección IP	IP67
-------------------------	------

## Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	Certificado de conformidad RoHS
Declaraciones	

