

Anschlusskabel PN für Mobile Panels (PROFINET), Länge 5m



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Anschlussleitung PN
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
IP (rückseitig)	IP65
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja; z.B. Not-Stopp, Zustimmungtaste
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C

• max.	70 °C
<b>Relative Luftfeuchte</b>	
• Betrieb, max.	85 %
<b>Leitungen</b>	
Leitungslänge	5 m
kleinster Biegeradius	45 mm
Farbe des Kabelmantels	grün
Ölbeständigkeit Aussenmantel	Ja; Hydrolysebeständig und ölbeständig gem. VDE 0472 Teil 803/B, sowie gegen handelsübliche Schmier- und Hydrauliköle
Beständigkeit gegen MEK, Xylol, Toluol, Isopropanol	Ja
<b>Mechanik/Material</b>	
Material des Kabelmantels	Spezial-PUR, flammwidrig gem. VDE 0472 Teil 804 Prüfmart B, Shore A 88 Flammschützend UR Style 20963
<b>Maße</b>	
Dicke	9 mm
<b>Lieferumfang</b>	
Liefermenge in Stück	1
<b>Sonstiges</b>	
Handelsware	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
<b>Nutzbar in folgenden Produkten</b>	
• Produkt 1	6AV6645-0B*
• Produkt 2	6AV6645-0C*
<b>letzte Änderung:</b>	26.06.2019