



DEUTSCH

## Datasheet

# 6 in Adjustable Spanner with 20mm Jaw Capacity

Best.-Nr. [817-6573](#)



### Technische Daten:

- Material: Chrom-Vanadium-Stahl (CR-V-Stahl 6150) für verstellbare Schraubenschlüssel
- Oberfläche: Phosphatierte schwarze Oberfläche, poliert, Backenteil mit Laserskala mit Logo
- Härte: wärmebehandelt gemäß HRC 40~48

### Inhalt:

1 Stück 6 Zoll (150 mm) breite verstellbare Backenschlüssel mit metrischen Laserskalen (Gesamtlänge: 155 mm, max. Backenöffnung: 19 mm, Nettogewicht: 130 g)

### Anmerkungen:

Drehmoment, Härte und Maße erfüllen die Norm DIN 3117.

Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktgruppen. Techniker bestätigen, dass die Qualität vergleichbar ist mit führenden Marken, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen.