

特点

- 轴等于直径
- 钛涂层
- 切割 Faster、使用寿命更长
- 特别适合与大多数电动钻一起使用
- 模制 abs 存储箱

RS Pro 金属麻花钻头套件、 1mm 至 13mm

RS 号: 213-512



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 提供的出色钻头套件由带钛涂层 HSS 制成，与高碳钢刀头相比可提供更多抗性。它包含各种最常用的直径、从 1mm 到 13mm、增量为 0.5mm。这些带钛涂层高速钢 (HSS) 刀具由单件高速钢制成，从而降低在受热和应力下断裂和钝化的风险。涂层使刀头具有非常高的表面硬度，有助于钻透坚韧材料，其制造过程符合用于高精密度和几何精确度的 DIN 338 标准。

一般规格

设置类型	机用钻套件
最小尺寸	1mm
最大尺寸	13mm
钻孔应用	金属 / 木材 / 塑料
材料	高速钢 - g
件数	25
点角度	118 度
刀头表面	氮化钛涂层



