

GIRAMASCHI

ESTENSIBILI, MODELLO AMERICANO



ARTICOLO

15003 | GIRAMASCHI ESTENSIBILI IN ACCIAIO, MODELLO AMERICANO

CARATTERISTICHE GEOMETRICO-COSTRUTTIVE

NORME DI RIFERIMENTO	DIN 1814
ESECUZIONE	Corpo: in acciaio Manici: cromati
MATERIALE	Acciaio

CONSIGLI DI UTILIZZO

La gamma di giramaschi è la seguente:

GR. N.	PER MASCHI M	GR. N.	PER MASCHI M
0	1÷8	4	11÷27
1	1÷10	5	13÷32
1.1/2	1÷12	6	18÷42
2	4÷12	7	25÷52
3	5÷20	8	25÷64

Per un corretto utilizzo del giramaschi si consiglia di verificare, una volta inserito e serrato il maschio senza forzare, la buona coassialità tra maschio a mano e preforo da filettare: eventuali disallineamenti portano a filettature inclinate o anche alla rottura del maschio.

E' buona norma, di tanto in tanto, ruotare il giramaschi di qualche giro in senso contrario per agevolare l'evacuazione del truciolo e naturalmente è consigliato l'utilizzo di un appropriato olio da taglio.