

## MERKMALE

- Bieten eine einfache Handhabung zum Befestigen und Lösen
- Zugänglich aus einem 360-Grad-Winkel
- Einfach zu verwenden und vielseitig - ideal für Enge Stellen
- Sechskantmutter aus Stahl, glanzverzinkt (BZP)
- Erhältlich in verschiedenen Oberflächen und Materialien

## RS Pro Stahl, Sechskantmutter, M2

RS Best.-Nr. 530-078



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Sechskantmuttern von RS PRO sind eine sechsseitige Mutter zum effizienten und sicheren Befestigen von Schrauben und Bolzen. Sie sind das am häufigsten verwendete sechseckige Befestigungselement mit Innengewinde, das auf den Schaft eines Bolzens oder einer Sechskantschraube aufgeschraubt wird. Diese metrischen Sechskantmuttern sind in einer Vielzahl von Größen von M2 bis M20 erhältlich.

## Allgemeine

<b>Gewindegröße</b>	M12
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Typ</b>	Voll
<b>Oberfläche</b>	Glanzverzinkt
<b>Anwendungen</b>	Automobilanwendungen, Bauindustrie, Maschinen und Werkstätten, Heimwerker und Profis

## Mechanische

<b>Breite</b>	19 mm
<b>Technische Daten</b>	DIN 934



RS Stock No.	Thread Size
<a href="#">198302</a>	M4
<a href="#">198318</a>	M3
<a href="#">198352</a>	M6
<a href="#">276768</a>	M16
<a href="#">276774</a>	M20
<a href="#">525896</a>	M4
<a href="#">525903</a>	M5
<a href="#">525919</a>	M6
<a href="#">527612</a>	M8
<a href="#">527628</a>	M10
<a href="#">530078</a>	M12
<a href="#">560271</a>	M2
<a href="#">560287</a>	M2.5
<a href="#">560293</a>	M3