

MERKMALE

- Gewindeformende Schrauben zum Schneiden eines Gewindes ohne Vorbohren
- Selbstschneidende Kreuzschlitzschrauben
- Edelstahl 18/8 der Güte A2 (Typ 304 S15)

Einfache selbstschneidende RS Pro Flachkopfschraube aus Edelstahl, N°4 x 3/8 Zoll lang 9,5 mm lang

RS Best.-Nr. 521-541



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese selbstschneidenden Schrauben der bewährten Marke RS Pro sind ideal für Aufgaben, die eine sichere Befestigung ohne Vorbohren erfordern. Sie sind die Gewindeformschraube aus Edelstahl A2, die einen ausgezeichneten Schutz vor Korrosion und Verschleiß gewährleistet.

Allgemeine

Kopfform	Schwenken
Antriebstyp	POZIDRIV
Oberfläche	Einfach
Werkstoff	Edelstahl; Stahl
Gewindegröße (UTS)	Nr. 4, 3/8 Zoll
Punktausführung	Konus
Güte	A2
Anwendungen	Zimmerleute, Bauarbeiter, Heimwerker

Mechanische

Länge: Zöllig	3/8in
Länge metrisch	9.5mm
Gewindegröße (mm)	Nr. 4, 3/8 Zoll
Edelstahlausführung	304 A2
Kopfdurchmesser	5.6mm
Kopfhöhe	2.2mm
Technische Daten	DIN 7981C



RS Part No.	Thread Size	Length
521535	No. 4	1/4in
521541	No. 4	3/8in
521557	No. 4	1/2in
521579	No. 6	3/8in
521620	No. 8	3/4in
521636	No. 8	1in
521670	No. 4	3/8in